



Leistungsmerkmale:

- Empfangsbereiche:
VHF 87,5–230 MHz, UHF 470–790 MHz
UKW 87,5–108 MHz, DAB+ 174–230 MHz
- Auch für DAB+ Empfang geeignet
- Verstärkung: bis zu 28 dB
- Ausgangspegel: max. 100 dBµV
- Impedanz: 75 Ohm
- Rauschfaktor: unter 3 dB
- Stromversorgung:
5 V über DVB-T Receiver oder 12V über externes Netzteil)
- Netzteil: 230 V AC 50 Hz, 12 Volt DC (200 mA)
- LTE-Filter: zur Eindämmung störender LTE, GSM und DECT Signale
- UV-beständiges und wasserdichtes Gehäuse
- Installation: einfache Montage (auch als Zimmerantenne verwendbar)

Abmessungen / Gewicht:

- Abmessungen (B/H/T): 11,0 x 20,3 x 13,8 cm
- Gewicht: 538 g

Lieferumfang:

- TELESTAR ANTENNA 3 LTE
- Externes 12 V Netzteil
- Standfuß / Wandhalter
- Klemme mit Flügelschrauben zur Mastbefestigung
- Stromeinspeiseweiche
- Koaxialkabel (3 m)
- Bedienungsanleitung

Top-Features:

- Die TELESTAR ANTENNA 3 LTE ist eine aktive Außenantenne, die Signale nach DVB-T/DVB-T2 Standard zuverlässig empfängt. Durch den integrierten LTE-Filter werden störende LTE-, GSM- und DECT-Signale effektiv unterdrückt, sodass beste Empfangseigenschaften gewährleistet sind.
- Mit einer Verstärkung von bis zu 30 dB eignet sich die Antenne auch für Regionen mit schwachem Signal und sorgt für klare Bild- und Tonqualität. Dank kompakter Bauweise und geringem Gewicht ist sie flexibel einsetzbar – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
- Die Stromversorgung erfolgt komfortabel über 12 V, wahlweise direkt über den DVB-T Receiver oder über das mitgelieferte Netzteil. Durch das mitgelieferte Montagezubehör gelingt die Installation schnell und unkompliziert, egal ob an Mast, Wand oder als Zimmerantenne.



**Flexible Montage dank
Standfuß- und Mastbefestigung**