

15 1505 01

Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC63J3E, 6,35 mm, 3-polig/stereo, mit 2 Umschaltern und Lötaugen, für Rückseitenmontage

15 1505 01



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-16 °C/+60 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PC, V-2 nach UL94
Kontakt	CuSn/CuZn, versilbert/vernickelt
Isolierung	POM
Deckel	ABS
Sechskantmutter	Stahl, vernickelt
Unterlegscheibe	Stahl, vernickelt
	Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 5000 [1]
Steckkraft	2,91–29,1 N [2]
Ziehkraft	5–40 N


[1] gemessen mit einem Lehrenstecker
[2] initialer Wert


Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
KLS 3





*a

*a Kontaktanordnung, von der Unterseite gesehen

15 1505 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1505 01	3	50	200

Verpackung:
lose im Karton oder Kunststoffbeutel