
25 2543 02

Modular-Steckverbinder



Modular-Doppeleinbaukupplung, Cat. 6a, 8p8c (RJ45), mit Schraubverschluss, Schirmungskontakten und Dichtung zur Einbauöffnung, IPx7, für Rückseitenmontage

25 2543 02



*a Mutter
*b Dichtung
*c Einbauöffnung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT, V-0 nach UL94
Kontakt	CuZn, flash-vergoldet
Massekontaktfeder	Edelstahl, vernickelt
Gehäuse/Griffkörper	Zn-Legierung, vernickelt
Sechskantmutter	CuZn, vernickelt
Verguss	Epoxidharz
Dichtung	EPDM

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
Steckkraft	≤ 40 N
Ziehkraft	≥ 40 N
Anzugsdrehmoment Mutter	≥ 0,4 Nm
Schutzart	IPx7

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	125 V AC
Isolationswiderstand	500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

2542 01 | 2542 02 | 2542 03
P 129 | P 129 S

Zubehör

2533 01

25 2543 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2543 02	8	30	90

Verpackung:
im Tablett