BOOSTER
LITHIUM
12 V
KOMPRESSOR

NOMAD POWER AIR 502

Art. Nr. 089846

INVEST IN THE FUTURE

Der ultrakompakte und leistungsstarke Nomad Power Air 502 vereint alle wesentlichen Funktionen, um unvorhergesehene Situationen zu meistern. Starthilfe, Kompressor, Ladefunktion und LED-Beleuchtung: Alle wichtigen Funktionen in einem kompakten Gerät.

SICHERE STARTHILFE FÜR IHR FAHRZEUG

Seine Hochleistungs-Lithium-Batterie sorgt für eine außergewöhnlich hohe Leistung bei kompakter Baugröße. Er liefert bis zu **500 A** zum sofortigen Starten von Fahrzeugen, die mit einer **12 V Blei** atterie ausgestattet sind — Flüssigkeit, Gel, AGM oder Start&Stop — von **5 bis 90 Ah**: Motorrad, Quad, Auto, SUV, etc.

Das **intelligente Starthilfekabel** schützt die Fahrzeugbatterie und die Fahrzeugelektronik:
- Kurzschlussschutz;
- Überstromschutz;
- Verpolungsschutz;
- Schutz vor zu hohen Startströmen.

SCHNELLER, EFFIZIENTER AUFPUMPEN

Der integrierte Kompressor basiert auf **einer 22-mm-Zylinderpumpe, die für Qualität und Leistung steht**. Diese Ausführung ermöglicht einen **hohen Luftdurchsatz von 28 l/min**:
- **schnelleres** Aufpumpen;
- **stabilerer** Betrieb und reduziertes Überhitzungsrisiko;
- höhere **Lebensdauer**.

Der Nomad Power Air 502 liefert bis zu 10 bar (150 psi) für nahezu alle Anwendungen. Stellen Sie den gewünschten Druck ein oder nutzen Sie einfach einen der 4 voreingestellten Modi: Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball. Der Kompressor stoppt automatisch beim Erreichen des eingestellten Solldrucks.

ÜBERALL VERBUNDEN SEIN


Verwenden Sie den Nomad Power Air 502 als **Powerbank** zum Aufladen Ihrer Geräte.
- Anschlüsse **USB-A und USB-C** ;
- Kapazität von **3 Ah**;
- ideal für Smartphone, Tablet, GPS…

BELEUCHTUNGS- UND SIGNALFUNKTION FÜR JEDE SITUATION

Seine **integrierte LED-Lampe** verfügt über 3 Betriebsmodi: Dauerlicht-, Blink- und SOS-Beleuchtung. Perfekt für Notfälle oder nächtliche Einsätze.



Mit Zubehör geliefert:



Ladegerät *optional*



087101 Ladegerät USB 15 W

087354 Ladegerät USB 15 W



	AUFLADEN		START			KOMPRESSOR:		POWER BANK	LED		
Lithium		Eingang	Zeit	I			Druck max	Luft-durchsatz			cm	kg
Capacity per cell	Typ			1 V/C	0 V/C	Peak Battery						
3 Ah 44.4 Wh	$LiCoO_2$	USB-C: 5 V - 2 A	3h30	500 A	1000 A	1200 A	10 bar 150 PSI	28l/min	USB-A: 5 V - 2.4 A	3 Modi: Dauerlicht Blinkend S.O.S	21 x 13 x 6	1

CE

Произведено в Китай

www.gys.fr