

Produktdatenblatt für uvex phynomic D X HV



MADE IN GERMANY 

Hersteller Adresse

UVEX SAFETY Gloves GmbH
Elso-Klöver-Str. 6
D-21337 Lüneburg
uvex-safety.de

Beim uvex phynomic D X HV (Cut Level D) wird, durch die Integration von Sollbruchstellen im Bereich der Finger, die Reißfestigkeit im Bereich der Finger signifikant herabgesetzt, was das Risiko von schweren Handverletzungen im Umgang mit handgeführten Schraubern und drehenden Teilen deutlich reduziert. Dank der patentierten uvex-Abreiß-Technologie werden die Reißkräfte so um 70% im Vergleich zu klassischen Schnittschutzhandschuhen reduziert. Sie müssen dank des uvex phynomic D X HV nicht auf einen Schnittschutzhandschuh verzichten und sind sowohl vor schweren Schnittverletzungen als auch dem Einfluss von drehenden Teilen geschützt. Bitte beachten Sie, dass vor der Verwendung immer eine gewissenhafte Gefährdungsanalyse durch Ihren Sicherheitsbeauftragten notwendig ist. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Eigenschaften

- hervorragende Touchscreenfähigkeit
- atmungsaktive Beschichtung
- hohe Sichtbarkeit
- zertifizierte Hautverträglichkeit (proDerm®)
- ergonomische Passform
- extrem feinfühlig
- extrem leicht
- gutes Tastgefühl
- sehr gute Flexibilität
- Sehr hoher Tragekomfort

Eignung für Arbeitsumgebung

- Für trockene Arbeitsumgebungen geeignet

Materialnummer	60777
Größen	5,6,7,8,9,10,11,12,13
Norm	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN 407:2020
Norm + Schutzstufe	EN 388:2016 + A1:2018: 3X41D, EN 407:2020: X1XXXX
Leistungsstufen nach EN 388	3 X 4 1 D
Leistungsstufen nach EN 407	X 1 X X X X
Obermaterial	Polyamid (PA), High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Glasfaser, Polyester (PES), Elasthan
Beschichtung	NBR-Imprägnierung
Ausführung	mit Strickbund
Farbe	gelb