produktdatenblatt

Outdoor SnapKit Set Elements



Eine Basis – unendliche Möglichkeiten: Die zentrale Energiequelle für alle Module
5 Geräte in einem Set: Ventilator, Lampe, Ladegerät, Feuerzeug und Luftpumpe
Erweiterbar für die Zukunft: Neue Aufsätze machen das System immer vielseitiger
Sekundenschneller Wechsel: Magnetischer Anschluss für einfaches, sicheres Andocken
Für jedes Abenteuer: Camping, Reisen oder Alltag – immer das passende Tool
Kompakt & tragbar: Inklusive Transporttasche, die deine Module schützt und das Mitnehmen besonders einfach macht

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
200811	4252011912797	169 €

spezifikationen

TARIC code:	85437090
Artikelgewicht:	1,061 kg
Akkukapazität:	3.500 mAh
Akkukapazität (Energie):	25,9 Wh
Batteriespannung:	7,4 V
Batterie-Art:	Lithium-Ionen
Anschluss 1:	Eingang USB-C | DC 5 V⎓3 A | 15 W max.
Anschluss 2:	Ausgang Magnetischer Modulanschluss
Max. Ladeleistung:	15 W
Mindestladeleistung:	5 W
Ladezeit:	ca. 2,6 Stunden
USB Power Delivery:	Ja
Besonderheiten:	Magnetische Befestigung
Multitasking:	Energiequelle für modulare SnapBase-Erweiterungen
Status Anzeige:	Ja, LED-Anzeige
Schutzklasse:	IPX7
Schutzschaltungen:	Überspannungsschutz, Tiefentladeschutz, Überladeschutz, Überstromschutz, Kurzschlusssicherung
Material:	Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS) | Aluminium | Polycarbonat (PC) Silikon | Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Farbe:	spacegrau
Abmessungen (L × B × H):	107,85 x 45,15 x 42 mm
Verpackung:	Banderole
Garantie:	24 Monate
Ladegerät enthalten:	USB-C-Ladenetzteil nicht enthalten
Data Act (EU) 2023/2854:	Keine Datengenerierung oder Speicherung
Produkt Typ:	Modulare Energieeinheit / PowerUnit
Serie:	SnapBase

4smarts | 4smarts GmbH | Am Mittleren Moos 24 | 86167 Augsburg | Tel. +49 (0) 821 2070 8444