produktdatenblatt

Desk Charger GaN Screen 100W 3C+2A, weiß





100W Schnellladen: Ein USB-C Port liefert volle 100W für Laptops, bei mehreren Geräten wird die Leistung intelligent verteilt
Digitale Anzeige: Echtzeit-Display zeigt präzise Wattzahl pro Anschluss und die Gesamtleistung für volle Transparenz
5 Anschlüsse: 3× USB-C und 2× USB-A ermöglichen gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte ohne Kabelchaos
GaN-Technologie: Mehr Leistung in kompakter Bauform – effizienter und kühler als herkömmliche Ladegeräte
Sicher laden: Schutz vor Überhitzung, Kurzschluss, Überspannung und Überstrom

GAN TECHNOLOGY

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
546100	4252011912575	89,00 €

spezifikationen

TARIC code:	85044083
Artikelgewicht:	0.423 kg
Anzahl der Anschlüsse:	6
Ladeanschlüsse:	5
Ausgang 1:	USB-C | 100W | DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Ausgang 2:	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | USB-C | 45W
Ausgang 3:	USB-C | 45W | DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
Ausgang 4:	USB-A | 30W | DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Ausgang 5:	USB-A | 30W | DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Eingang:	Eurostecker (Typ C)
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 50-60Hz, 1.8A
Farbe:	schwarz | weiß
Hauptausgang Typ:	USB-C
Hauptausgang Maximale Leistung:	100W
Kompatibilität:	Nintendo Switch | Universal | Laptop | Smartphone | Tablet | Smartwatch
Material:	Polycarbonat (PC)
Verpackung Besonderheit:	plastikfrei
Schnellladeprotokoll:	Hisilicon FCP | Huawei Super Charge (SCP) | Samsung Adaptive Fast Charge (AFC) | Spreadtrum Fast Charge Protocol (SFCP) | USB Power Delivery 3.0 | Qualcomm® Quick Charge™ 5.0 | USB Power Delivery PPS
Schutzschaltungen:	Überspannungsschutz,Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung
Serie:	Desk GaN
Verpackung:	Retail Packing mit Euroloch

Mehr Informationen online unter https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6648&lang=ger

4smarts | 4smarts GmbH | Am Mittleren Moos 24 | 86167 Augsburg | Tel. +49 (0) 821 2070 8444