produktdatenblatt

3in1 HDMI Hub-Ladegerät GaN Flex 65W, weiß



65W GaN Power: Schnelles, effizientes Laden für Laptop, Tablet und Smartphone – mit modernster GaN-Technologie
4K HDMI über das Ladegerät: Überträgt gestochen scharfes 4K/60Hz-Bild direkt über den integrierten HDMI-Port – ganz ohne Dock oder zusätzlichen Adapter
Ideal für Reisen: Dank EU- und US-Stecker weltweit nutzbar – perfekt für Business, Freizeit und unterwegs
All-in-one Design: Ladegerät und HDMI-Adapter in einem – spart Platz und überflüssiges Zubehör
Spiralkabel inklusive: Unterstützt 100W Laden, USB 3.2 Daten & Video – für volle Funktionalität
Handheld-Gaming geeignet: Lädt Nintendo Switch & andere USB-C-Handhelds und unterstützt Bildausgabe auf den TV

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
541711	4252011913145	44,90 €

spezifikationen

TARIC code:	85044083
Artikelgewicht:	0.118 kg
Anzahl der Anschlüsse:	4
Ladeanschlüsse:	2
Ausgang 1:	USB-C | 65W | DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Ausgang 2:	DC 5V/0.5A | USB-A | 2.5W
Ausgang 3:	HDMI
Besonderheiten:	4K-Unterstützung | GaN-Technologie | Abgerundete Kanten
Datenübertragungsrate:	5 Gbit/s
Eingang:	US Stecker (Typ A) | Eurostecker (Typ C)
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50-60Hz, 1.5A
Hauptausgang Typ:	USB-C
Hauptausgang Maximale Leistung:	65W
Kompatibilität:	Nintendo Switch | Universal | Laptop | Smartphone | Tablet | Smartwatch
Material:	Polycarbonat (PC)
Produkt Typ:	Netzladegerät
Schutzschaltungen:	Überspannungsschutz,Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung
Serie:	GaN Flex
Verpackung:	Retail Packing mit Euroloch

Mehr Informationen online unter https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6714&lang=ger

4smarts | 4smarts GmbH | Am Mittleren Moos 24 | 86167 Augsburg | Tel. +49 (0) 821 2070 8444