



ANSMANN NiMH Akku Mignon AA Typ 2700 (min. 2650 mAh) 4er Blister

- Schnellladefähig
- Extrem lange Lebensdauer durch hohe Zyklfestigkeit
- Hocheffizient und umweltschonend, bis zu 1500× wieder aufladbar
- Keinerlei Memory-Effekt
- Speziell für professionelle Anwendungen wie z.B. Digitalkameras, Blitzgeräte oder Messgeräte entwickelt
- Durch sehr geringen Innenwiderstand ideal für Anwendungen mit hohem Strombedarf
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- Zelltyp: NiMH
- Zellgröße: Mignon AA
- Kapazität: Typ 2700 (min. 2650 mAh)
- Spannung: 1,2 V

INFORMATIONEN

Produktname	NiMH Akku Mignon AA Typ 2700 (min. 2650 mAh) 4er Blister
Artikelnummer	5030842
EAN-Code	4013674030842
Zolltarifnummer	85075000
Materialgruppe	04
Lieferumfang	4× NiMH Akku Mignon AA Typ 2700 mAh (min. 2650 mAh)

Produkt	14.5 × 14.5 × 50.5 mm / 26 g
Verpackung + Produkt	86 × 15 × 123 mm / 129 g
Verpackungseinheit	12 Stück (150 × 112 × 92 mm)

