



ANSMANN Digital NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 (min. 2650 mAh) 1er sammelverpackt

- Schnellladefähig
- Extrem lange Lebensdauer durch hohe Zyklenfestigkeit
- Hocheffizient und umweltschonend, bis zu 1500× wieder aufladbar
- Keinerlei Memory-Effekt
- Speziell für professionelle Anwendungen wie z.B. Digitalkameras, Blitzgeräte oder Messgeräte entwickelt
- Durch sehr geringen Innenwiderstand ideal für Anwendungen mit hohem Strombedarf
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- Zelltyp: NiMH
- Zellgröße: Mignon AA
- Kapazität: Typ 2850 (min. 2650 mAh)
- Spannung: 1,2 V

INFORMATIONEN

Produktname Digital NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 (min. 2650 mAh) 1er sammelverpackt

Artikelnummer 5035021

EAN-Code 4013674035021

Zolltarifnummer 85075000

Materialgruppe 04

Lieferumfang 1× NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 mAh (min. 2650 mAh)

Produkt 14.5 × 14.5 × 50.5 mm / 26 g

Verpackung + Produkt 14.5 × 14.5 × 50.5 mm / 30 g

Verpackungseinheit 50 Stück (154 × 80 × 60 mm)

