



2
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN NiMH Akku Micro AAA / 800 mAh maxE mit Lötfläche

- Hochwertiger NiMH Akku mit maxE Technologie – aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
- Hohe Zyklenfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten
- Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei
- Spannung: 1,2 V | 800 mAh | System: NiMH maxE | Zellengröße: Micro AAA
- NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
- Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
- Dieser Akku erreicht bis zu 1500 Ladezyklen
- Ideal geeignet für Spielzeug, Modellbau, Kamera, Fernbedienung, Taschenlampe, Uhr, Wecker und sonstige technische Geräte
- Der Akku wird vorgeladen ausgeliefert

INFORMATIONEN

Produktname	NiMH Akku Micro AAA / 800 mAh maxE mit Lötfläche
Artikelnummer	2311-3003
EAN-Code	4013674016471
Zolltarifnummer	85075000
Materialgruppe	04
Lieferumfang	1× Nickel-Metallhydrid Akku Micro AAA 800 mAh

Produkt	10.5 × 10.5 × 44.5 mm / 11 g
Verpackung + Produkt	12 × 11 × 44 mm / 14 g
Verpackungseinheit	100 Stück (203 × 203 × 62 mm)

