



2
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN NiMH Akku Mignon AA / Typ 2100 (min. 1900 mAh) maxE mit Lötfläche

- Hochwertiger NiMH Akku mit maxE Technologie – aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
- Hohe Zyklenfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten
- Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei
- Spannung: 1,2 V | Typ 2100 (min. 1900 mAh) | System: NiMH maxE | Zellengröße: Mignon AA
- NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
- Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
- Dieser Akku erreicht bis zu 1500 Ladezyklen
- Ideal geeignet für Spielzeug, Modellbau, Kamera, Fernbedienung, Taschenlampe, Uhr, Wecker und sonstige technische Geräte
- Der Akku wird vorgeladen ausgeliefert

INFORMATIONEN

Produktname NiMH Akku Mignon AA / Typ 2100 (min. 1900 mAh) maxE mit Lötfläche
Artikelnummer 5035371-01
EAN-Code 4013674005925
Zolltarifnummer 85075000
Materialgruppe 04
Lieferumfang 1× Nickel-Metallhydrid Akku Mignon AA 2100 mAh

Produkt 14.5 × 14.5 × 50.5 mm / 26 g
Verpackung + Produkt 14.5 × 14.5 × 50.5 mm / 29 g
Verpackungseinheit 100 Stück (203 × 203 × 62 mm)

