



ANSMANN Alkaline Knopfzelle LR54 / LR1130 / AG10 1er Blister

- Hochwertige 1,5 V Alkaline-Markenbatterie für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe.
- Hohe Kapazität und zuverlässig konstante Leistungsabgabe.
- Für den tagtäglichen Gebrauch in einer Vielzahl von Geräten. Ideal einsetzbar in Uhren, Taschenrechnern, Autoschlüsseln, Digitalkameras, Spielzeug, Fernbedienung, etc.
- Verbesserte Qualität für den High Drain (Hochstrom) Bereich.
- Lange Laufzeiten und hohe Spannungsstabilität sind selbstverständlich.
- Temperaturbereich von -20 - 60 °C
- Besonders lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahre
- Vergleichstypen: LR54 / LR1130 / AG10
- Abmessungen: 11.2 × 11.2 × 2.8 mm

INFORMATIONEN

Produktname	Alkaline Knopfzelle LR54 / LR1130 / AG10 1er Blister
Artikelnummer	5015313
EAN-Code	4013674015313
Zolltarifnummer	85061018
Materialgruppe	05
Lieferumfang	1 Alkaline Knopfzelle LR54 / LR1130 / AG10

Produkt	11.2 × 11.2 × 2.8 mm / 1 g
Verpackung + Produkt	56 × 6 × 71.5 mm / 3 g
Verpackungseinheit	10 Stück (76 × 38 × 61 mm)

