



### ANSMANN Lithium Knopfzelle CR1225 1er Blister

- Neue Range mit verbesserter Qualität, vor allem im High-Drain-/Hochstrom-Bereich (Hochstromanwendungen)
- Kleinere Blisterkarte zur Platzersparnis an der Blisterwand
- Aufdruck "ANSMANN" auf Knopfzelle
- Kapazität: 50 mAh
- Temperaturbereich: -20 - 60 °C
- Mindest-Haltbarkeit: 10 Jahre
- Ideal einsetzbar in Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras etc.

### INFORMATIONEN

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Produktname     | Lithium Knopfzelle CR1225 1er Blister |
| Artikelnummer   | 1516-0008                             |
| EAN-Code        | 4013674024773                         |
| Zolltarifnummer | 85065030                              |
| Materialgruppe  | 05                                    |
| Lieferumfang    | 1 Knopfzelle CR1225                   |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produkt              | 12 × 12 × 2.5 mm / 3 g      |
| Verpackung + Produkt | 123 × 6 × 57 mm / 3 g       |
| Verpackungseinheit   | 10 Stück (126 × 61 × 35 mm) |

