



ANSMANN Lithium Knopfzelle CR2330 1er Blister

- Neue Range mit verbesserter Qualität, vor allem im High-Drain-/Hochstrom-Bereich (Hochstromanwendungen)
- Kleinere Blisterkarte zur Platzersparnis an der Blisterwand
- Aufdruck "ANSMANN" auf Knopfzelle
- Kapazität: 250 mAh
- Temperaturbereich: -20 - 60 °C
- Mindest-Haltbarkeit: 10 Jahre
- Ideal einsetzbar in Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras etc.

INFORMATIONEN

Produktname	Lithium Knopfzelle CR2330 1er Blister
Artikelnummer	1516-0009
EAN-Code	4013674024780
Zolltarifnummer	85065030
Materialgruppe	05
Lieferumfang	1 Knopfzelle CR2330

Produkt	23 × 23 × 3 mm / 4 g
Verpackung + Produkt	123 × 6 × 57 mm / 6 g
Verpackungseinheit	10 Stück (126 × 61 × 35 mm)

