



ANSMANN Lithium Knopfzelle CR2354 1er Blister

- Neue Range mit verbesserter Qualität, vor allem im High-Drain-/Hochstrom-Bereich (Hochstromanwendungen)
- Kleinere Blisterkarte zur Platzersparnis an der Blisterwand
- Aufdruck "ANSMANN" auf Knopfzelle
- Kapazität: 550 mAh
- Temperaturbereich: -20 - 60 °C
- Mindest-Haltbarkeit: 10 Jahre
- Ideal einsetzbar in Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras etc.

INFORMATIONEN

Produktname	Lithium Knopfzelle CR2354 1er Blister
Artikelnummer	1516-0012
EAN-Code	4013674025572
Zolltarifnummer	85065030
Materialgruppe	05
Lieferumfang	1 Knopfzelle CR2354

Produkt	23 × 23 × 5.4 mm / 6 g
Verpackung + Produkt	57 × 6 × 123 mm / 9 g
Verpackungseinheit	10 Stück (126 × 55 × 60 mm)

