



ANSMANN Lithium Knopfzelle CR2477 1er Blister

- Neue Range mit verbesserter Qualität, vor allem im High-Drain-/Hochstrom-Bereich (Hochstromanwendungen)
- Kleinere Blisterkarte zur Platzersparnis an der Blisterwand
- Aufdruck "ANSMANN" auf Knopfzelle
- Kapazität: 1000 mAh
- Temperaturbereich: -20 - 60 °C
- Mindest-Haltbarkeit: 10 Jahre
- Ideal einsetzbar in Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras etc.

INFORMATIONEN

Produktname	Lithium Knopfzelle CR2477 1er Blister
Artikelnummer	1516-0010
EAN-Code	4013674024797
Zolltarifnummer	85065030
Materialgruppe	05
Lieferumfang	1 Knopfzelle CR2477

Produkt	24.5 × 24.5 × 7.7 mm / 10 g
Verpackung + Produkt	123 × 3 × 57 mm / 12 g
Verpackungseinheit	10 Stück (126 × 61 × 35 mm)

