



ANSMANN Lithium Knopfzelle CR3032 1er Blister

- Neue Range mit verbesserter Qualität, vor allem im High-Drain-/Hochstrom-Bereich (Hochstromanwendungen)
- Kleinere Blisterkarte zur Platzersparnis an der Blisterwand
- Aufdruck "ANSMANN" auf Knopfzelle
- Kapazität: 550 mAh
- Temperaturbereich: -20 - 60 °C
- Mindest-Haltbarkeit: 10 Jahre
- Ideal einsetzbar in Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras etc.

INFORMATIONEN

Produktname	Lithium Knopfzelle CR3032 1er Blister
Artikelnummer	1516-0013
EAN-Code	4013674025596
Zolltarifnummer	85065030
Materialgruppe	05
Lieferumfang	1 Knopfzelle CR3032

Produkt	30 x 30 x 3.2 mm / 40 g
Verpackung + Produkt	123 x 6 x 57 mm / 9 g
Verpackungseinheit	10 Stück (126 x 61 x 35 mm)

