



ANSMANN Silberoxid Knopfzelle SR44 / SR1154 / 357 1er Blister

- Hochwertige Uhrenbatterie von erstklassiger Markenqualität
- Die Knopfzelle ist die optimale Energiequelle für Ihre Armbanduhr und ist ebenfalls für kleine Elektrogeräte, Taschenrechner, Fieberthermometer, Messgeräte, etc. geeignet
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Die Silberoxid-Knopfzellen entsprechen dem neuen Quecksilberverbot ab 01.10.2015
- Hohe Lebensdauer sowie lange Lagerfähigkeit – sorgt für zuverlässige und lang anhaltende Energieversorgung
- Mindest-Haltbarkeits-Datum: 3 Jahre
- Kleine Blisterkarte für eine platzsparende Warenpräsentation am POS
- Kapazität: 133 mAh / Spannung: 1,55V
- Großer Temperatureinsatzbereich – die Knopfzelle ist bei Temperaturen von -20°C bis +60°C nutzbar

INFORMATIONEN

Produktname Silberoxid Knopfzelle SR44 / SR1154 / 357
1er Blister

Artikelnummer 1516-0011

EAN-Code 4013674025534

Zolltarifnummer 85064000

Materialgruppe 05

Lieferumfang 1 Silberoxid Knopfzelle SR44 / SR1154 / 357

Produkt 11.6 × 11.6 × 5.4 mm / 2 g

Verpackung + Produkt 57 × 5 × 123 mm / 4 g

Verpackungseinheit 10 Stück (126 × 55 × 60 mm)

