

Reolink Elite Series W740

Dual-Objektiv WLAN Überwachungskamera mit 4K-Farbsicht bei Tag und Nacht, 180° Panorama, Wi-Fi 6

EAN: 6978285033331

Die Reolink Elite Series W740 kombiniert moderne Dual-Objektiv-Technologie mit einem beeindruckenden 180°-Panoramablick und ermöglicht dadurch eine besonders großflächige Überwachung mit nur einer Kamera. Durch das ultraweite Sichtfeld werden tote Winkel deutlich reduziert und große Bereiche wie Einfahrten, Vorgärten, Höfe oder Lagerflächen zuverlässig überwacht – bei gleichzeitig geringerem Installationsaufwand.

Dank der hochauflösenden 4K 8 MP Bildqualität liefert die Kamera gestochen scharfe und detailreiche Aufnahmen. Die lichtstarke F1.6-Blende ermöglicht eine deutlich höhere Lichtaufnahme und sorgt dadurch selbst bei schwacher Beleuchtung für helle, natürliche und farbintensive Bilder. Die integrierte Farbnachtsicht mit Spotlights unterstützt zusätzlich eine klare Darstellung wichtiger Ereignisse bei Dunkelheit, während die Infrarot-Nachtsicht eine Reichweite von bis zu 30 Metern ermöglicht.

Die Elite Series W740 verfügt über umfangreiche KI-gestützte Erkennungs- und Alarmfunktionen ohne zusätzliche Kosten. Personen, Fahrzeuge und Tiere werden intelligent unterschieden, wodurch Fehlalarme deutlich reduziert werden. Zusätzlich können virtuelle Begrenzungen, Eindringungszonen und Verweilbereiche definiert werden, um bestimmte Bereiche gezielt zu überwachen und bei ungewöhnlichen Aktivitäten sofort benachrichtigt zu werden.

Flüssiges Streaming und eine stabile Verbindung werden durch modernes Wi-Fi 6 ermöglicht. Die Kamera unterstützt sowohl 2,4 GHz für größere Reichweite als auch 5 GHz für besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und ermöglicht dadurch zuverlässiges 4K-Streaming mit geringer Latenz und hoher Stabilität.

Flexible Speicheroptionen ermöglichen eine zuverlässige 24/7-Überwachung. Aufzeichnungen können lokal auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 GB gespeichert werden. Zusätzlich unterstützt die Kamera die Reolink Home Hub Serie für zentralisierte und verschlüsselte Speicherung sowie FTP-/NAS-Server und RTSP-/ONVIF-Protokolle zur einfachen Integration in bestehende Überwachungssysteme.

Mit der integrierten Live-Ansicht-Lupe können Bildbereiche gezielt vergrößert und Details präzise überprüft werden. Der bis zu 10-fache digitale Zoom ermöglicht eine komfortable Detailansicht direkt in der Reolink App oder im Client.

Sobald verdächtige Aktivitäten erkannt werden, aktiviert die Kamera automatisch helle Spotlights und eine laute Sirene zur aktiven Abschreckung. Zusätzlich ermöglicht das integrierte Zwei-Wege-Audio mit Mikrofon und Lautsprecher die direkte Kommunikation mit Besuchern oder Personen vor Ort in Echtzeit.

Die robuste und wetterfeste IP67-Konstruktion mit Metallgehäuse sorgt für einen zuverlässigen Betrieb im Innen- und Außenbereich. Die flexible Wand- oder Deckenmontage ermöglicht eine einfache Installation. Unterstützt werden außerdem Zeitrafferaufnahmen, Mehrbenutzerzugriff für bis zu 20 Benutzer sowie die Smart-Home-Integration mit Google Assistant.



Hauptmerkmale

- 180° Panoramablick mit Dual-Objektiv-Technologie
- 4K 8 MP UHD-Auflösung für detailreiche Überwachung
- Lichtstarke F1.6-Blende für bessere Nachtaufnahmen
- Farbnachtsicht & IR-Nachtsicht bis 30 m
- Wi-Fi 6 mit 2,4 GHz & 5 GHz Dualband-WLAN
- KI-Erkennung für Personen, Fahrzeuge & Tiere
- Virtuelle Begrenzungs-, Eindringungs- & Verweilalarme
- 24/7-Aufzeichnung & flexible Speicheroptionen
- Unterstützung von microSD-Karten bis 512 GB
- Reolink Home Hub kompatibel
- Unterstützung für FTP, NAS, RTSP & ONVIF
- Live-Ansicht-Lupe mit bis zu 10-fachem Digitalzoom
- Zwei-Wege-Audio mit Mikrofon & Lautsprecher
- Spotlights & Sirene zur aktiven Abschreckung
- Wetterfestes Metallgehäuse nach IP67
- Google Assistant kompatibel

Technische Daten

Modell	Elite Series W740
Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensoren
Auflösung	5120x1552 (8 Megapixel) @20fps
Objektiv	f=2,8mm Festbrennweite, F=1.6
Sichtfeld	Horizontal: 180° Vertikal: 59°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100 Fuß); LED: 6 Stk./ 850nm (Automatisch schaltend mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Mit Spotlights: 3Stk./2W/6500K
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (Standard: 20fps) Substream: 4fps - 20fps (Standard: 20fps)
Bitrate	Mainstream: 3072Kbps - 8192Kbps (Standard: 5120Kbps) Substream: 256Kbps - 2048Kbps (Standard: 1024Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
DC Strom	DC 12,0V 2A
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC-Stromanschluss
Reset-Taste	Ja
microSD-Kartenslot	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth	
Frequency Band	2402MHz-2480MHz
Software-Features	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Software	
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 weitere Benutzer); Max. 12 simultane Videostreams (2 Main- & 10 Substreams)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Tiererkennung, Virtuelle-Begrenzungsalarm, Zonen-Eindringalarm, Zonen-Verweilalarm
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsausgelöste Aufzeichnung (Standard); Geplante Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	153x 128x 57mm
Gewicht	574g

Lieferumfang

- Reolink Elite Series W740 Überwachungskamera
- Antennen
- Schnellstart-Anleitung
- Aufkleber zur Videoüberwachung
- Lochschablone für die Montage
- Päckchen mit Schrauben