

Imou Ranger Dual Pro 10MP

WLAN-Überwachungskamera mit zwei unabhängigen Objektiven, Erkennung von Personen und Haustieren, intelligenter Tracking-Funktion, Wi-Fi 6

EAN: 6937479640854

Die Imou Ranger Dual Pro 10MP ist eine leistungsstarke WLAN-Überwachungskamera für den Innenbereich mit zwei unabhängigen 5MP-Objektiven. Das feste Objektiv überwacht dauerhaft einen definierten Bereich, während das schwenk- und neigbare PT-Objektiv eine flexible Rundum-Überwachung ermöglicht. Dadurch können zwei Bildbereiche gleichzeitig kontrolliert und über die Imou-App angezeigt werden.

Mit einer Gesamtauflösung von 10 MP liefert die Ranger Dual Pro detailreiche 3K-Aufnahmen. Sowohl das feste Objektiv als auch das PT-Objektiv unterstützen 5 MP mit 2880 x 1620 Pixeln, sodass auch kleinere Details klar erkennbar bleiben.

Die Kamera unterstützt Smart Full-Color Night Vision sowie mehrere Nachtsichtmodi für klare Bilder bei Dunkelheit. Je nach Einstellung kann die Kamera im Infrarotmodus, im Farbmodus oder im smarten Modus arbeiten und bei erkannten Ereignissen automatisch von Schwarz-Weiß- auf Farbdarstellung wechseln.

Die Ranger Dual Pro nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen zur Erkennung von Personen und Haustieren. Dies ermöglicht eine schnelle und präzise Benachrichtigung bei relevanten Ereignissen und Sie stets über wichtige Aktivitäten informiert sind.

Mit der Smart-Tracking-Funktion verfolgt die Kamera bewegte Objekte automatisch, sobald eine Bewegung erkannt wird. Zusätzlich kann sie dank Auto-Cruise den Bereich horizontal um 360° überwachen oder zwischen bevorzugten Positionen wechseln.

Über die One-touch-Call-Funktion kann per Taste direkt ein Anruf an die App ausgelöst werden. Zusätzlich erkennt die Kamera ungewöhnliche Geräusche und sendet bei relevanten Ereignissen sofortige Benachrichtigungen an das Smartphone.

Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht die Echtzeitkommunikation mit Personen vor der Kamera. Die Funktion eignet sich zur direkten Ansprache von Familienmitgliedern, Besuchern oder unerwünschten Personen.

Der integrierte Scheinwerfer und die Sirene dienen zur aktiven Abschreckung. Über die Imou-App lassen sich außerdem individuelle Sprachmeldungen als personalisierte Warnansagen einstellen. Die Imou-App ist für iOS und Android verfügbar und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Steuerung und Überwachung Ihrer Ranger Dual-Kamera. Mit der App können Sie Live-Übertragungen ansehen, Aufzeichnungen wiedergeben und alle Kameraeinstellungen anpassen.

Der Privatsphäre-Modus schützt persönliche Bereiche, wenn die Kamera nicht aktiv genutzt werden soll. Dabei wird das Objektiv ausgeblendet, um Video- und Tonaufnahmen zu stoppen.

Für eine effiziente Langzeitaufzeichnung unterstützt die Ranger Dual Pro den AOR-Modus (Always-On-Record). Dieser Modus reduziert den Speicherbedarf, indem ruhige Szenen platzsparend aufgezeichnet werden und bei Ereignissen automatisch zur normalen Videoaufnahme gewechselt wird.

Die Ranger Dual Pro unterstützt Dual-Band-Wi-Fi 6 mit 2,4 GHz und 5 GHz sowie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über Ethernet. Videoaufzeichnungen können auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 GB, im Netzwerkrekorder oder in der Cloud gespeichert werden.



Hauptmerkmale

- Duales Objektivsystem: Zwei 5 MP Objektive (Festobjektiv und Schwenk- und Neigeobjektiv) für eine umfassende Überwachung.
- Panoramische Schwenk- und Neigefunktion: 355° Schwenkbereich und bis zu 90° Neigung beim PT-Objektiv.
- Smart Full-Color Night Vision: klare Nachtsicht bis zu 15 m und automatischer Wechsel in den Farbmodus.
- Intelligente Erkennung von Personen und Haustieren mit sofortiger Benachrichtigung.
- Smart Tracking: automatische Verfolgung erkannter Bewegungen.
- Auto-Cruise: 360°-Überwachung oder automatisches Wechseln zwischen bevorzugten Positionen.
- AOR-Modus: Always-On-Record-Funktion zur speichereffizienten Daueraufzeichnung.
- One-touch Call: Direktanruf an die App per Taste an der Kamera.
- Aktive Abschreckung: integrierter Scheinwerfer, Sirene und personalisierbare Sprachmeldung.
- Privatsphäre-Modus: Ausblenden des Objektivs zum Schutz der Privatsphäre.
- Dual-Band-Wi-Fi 6: 2,4 GHz und 5 GHz sowie zusätzlicher Ethernet-Anschluss.
- Flexible Speicherung: microSD-Karte bis 512 GB, NVR oder Cloud-Speicher.
- Zwei-Wege-Audio: Kommunikation in Echtzeit über integriertes Mikrofon und Lautsprecher.

Technische Daten

Auflösung	10 MP Gesamtauflösung (2 × 5 MP / 2880 × 1620 je Objektiv)
Videokompression	H.265 / H.264
Bildsensor	1/3" Progressive CMOS
Objektiv	3,6 mm Festbrennweite
Schwenken und Neigen	PT-Objektiv: 0–355° Schwenkbereich und 0–90° Neigung Festes Objektiv: 0–355° Schwenkbereich und 0–15° Neigung, manuell einstellbar
Sichtfeld	88° (horizontal), 47° (vertikal), 107° (diagonal)
Nachtsicht	Bis zu 15 m, Smart Full-Color Night Vision
Digitalzoom	8-fach
Bildrate	Bis zu 15 fps
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Aktive Prävention	Integrierter Scheinwerfer und Sirene, personalisierbare Sprachmeldung
Privatsphärenmodus	Ausblenden des Objektivs zum Schutz der Privatsphäre
Algo Play	Mehrere Algorithmen verfügbar und per Download erweiterbar
One-touch Call	Direktanruf an die App per Taste an der Kamera
AOR-Modus	Always-On-Record-Modus zur speichereffizienten Daueraufzeichnung
Auto-Cruise	360°-Überwachung oder automatisches Wechseln zwischen bevorzugten Positionen
Geräuscherkennung	Erkennung abnormaler Geräusche mit Benachrichtigung
Automatische Verfolgung	Smart-Tracking-Funktion
Netzwerkverbindung	Dual-Band-WLAN mit Wi-Fi 6 Technologie, Ethernet-Port
WLAN	2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ax; 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax
App-Unterstützung	IMOU Life App für iOS und Android
Speicheroptionen	microSD-Karte bis 512 GB, NVR, Cloud-Speicher
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
Reset	Reset-Taste
Stromversorgung	DC 5 V / 1,5 A, USB-C-Stromanschluss
Leistungsaufnahme	< 7,5 W
Betriebstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit	Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	82,2 × 82,2 × 115,4 mm
Gewicht	230 g

Lieferumfang

- Imou Ranger Dual Pro 10MP WLAN-Überwachungskamera
- Schnellstartanleitung
- Netzteil
- Stromkabel
- Schraubenpaket
- Montageplatte
- Montageschablone