Datenblatt

CEE-Camping-Kabeltrommel #10270

- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- 1 CEE-Steckdose 230V/16A/3polig/6h
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- mit zwei USB-Ports (1 x Typ A, 1 x Typ C)
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- CEE-power**light**-Stecker mit Spannungsanzeige 230V/16A/3polig





Mit 25m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in oranger Sicherheitsfarbe mit 3-poligem CEE- power**light Stecker 230V / 16A.**

Für die Verwendung im Außenbereich.

(Abb. ähnlich)

IP44

Technische Daten:

230 V / 16 A	
Aufgerollt:	1.000 W
Abgerollt:	3.500 W
L / B / H:	290/250/375 mm
Trommelkörper:	Ø 285mm
Gewicht:	ca. 5,8 kg
EAN:	4011160102707

Angewandte Normen: EN 61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / EN 60309