

Datenblatt

Optiline Hybrid 50 W Art. 46382



- Gehäuse aus Spezialkunststoff mit klappbarem Standbügel
- Tragegriff blau/schwarz, Diffusorscheibe aus Polycarbonat
- mit 7 Adaptern zum Betrieb eines 18 V Standard-Akkus der 8 Hersteller BOSCH Professional, MAKITA, FLEX, METABO, MILWAUKEE / DEWALT, HIKOKI und FESTOOL.
- **AKKUs sind nicht im Lieferumfang enthalten!**
- 5 Schaltstufen: 25% / 50% / 75% / 100% / Aus
- mit USB-A Ausgang: 5 V / 2,0 A
- 3 m lange Gummischlauchleitung H07RN-F 2x1,0 mit Schnellverbinder und Konturenstecker IP44



Abb. ähnlich



Technische Daten:

Leistung:	50 W
Lichtstrom:	ca. 6.500 lm (130 lm/W)
Farbtemperatur:	4.000 K
Farbwiedergabeindex R _a :	CRI > 80
Abstrahlwinkel:	100°
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	II
Maße Strahler B/H/T:	380 / 320 / 145 mm
Maße Verpackung L/B/H:	390 / 330 / 150 mm
Brutto-Gewicht:	3,43 kg
EAN:	4011160463822