



Ladegerät ASC 72, 12-18 V, „AIR COOLED“ EU

- Kompaktes Ladegerät zum Aufladen von LiPOWER/LiHD/LiH-DX Schiebesitz-Akkupacks 12 - 18 V
- Weltweiter Einsatz: Netzkabel mit Steckverbindung, austauschbar gegen Kabel mit anderen Steckertypen
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	627382000
EAN-Code	4061792290730
Akkuspannung	10.8 - 18 V
Netzspannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Max. Ladestrom	6 / 4 A
Ausgangsleistung	72 W
Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	60 min
Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	120 min
Gewicht	415 g