



PowerMaxx SGS 12 Q

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
- Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere
- Stabile Teleskopstange für rückschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich

Bestell-Nr.	601608500
EAN-Code	4061792185227
Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	1 x 2 Ah
Laufzeit pro Akkuladung	165 min
Strauchmesser Schnittlänge	20 cm
Strauchmesser Schnittstärke	8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11.5 cm
Schnitzzahl bei Leerlauf	2300 /min
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Gewicht mit Akkupack	1 kg

Lieferumfang

Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, LiPOWER Akkupack (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, Werkzeugtasche