

HiKOKI CL18DAW2Z

Datenblatt: 18V Akku-Gewindestangenschneider

Das Gerät ist speziell für das saubere, funken- und gratfreie Trennen von Gewindestangen konzipiert, sodass Muttern nach dem Schnitt direkt ohne Nachbearbeitung aufgeschraubt werden können.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Betriebsspannung	18 V
Motortyp	Brushless (bürstenlos)
Max. Schnittleistung (Baustahl)	M6, M8, M10, M12 (sowie W5/16, W3/8, W1/2)
Max. Schnittleistung (Edelstahl)	bis M10 (bzw. W3/8)
Min. Schnittlänge	20 mm
Leerlaufdrehzahl	28 U/min
Abmessungen (L x B x H)	186 x 112 x 240 mm
Gewicht (ohne Akku)	ca. 2,5 kg

Besondere Ausstattungsmerkmale

- **Sauberes Arbeiten:** Kein Metallstaub, keine Funken, keine Vibrationen und sehr geräuscharmer Betrieb.
- **Praktische Details:** Integrierte Auffangbox für Schnittabfälle (einhändig entleerbar), Längenanschlag und Skala für präzise Serienschnitte sowie ein integrierter Entgrater (Trimmer).
- **Sicherheit & Komfort:** Auto-Stop-Funktion (stoppt das Gerät im vollständig geöffneten Zustand, wenn der Schalter nach dem Schnitt gedrückt bleibt), integriertes LED-Arbeitslicht sowie ein Aufhängehaken und Schultergurt für den Gerüstbau.

Hinweis: Das "W2Z" in der Artikelnummer gibt bei HiKOKI an, dass es sich um eine "Solo"- bzw. "Basic"-Version handelt. Das Gerät wird in diesem Fall in der Regel im Karton ohne Akkus und Ladegerät ausgeliefert.