

HiKOKI Produktdatenblatt

Technische Spezifikationen

HiKOKI N1808DAW4Z Akku-Klammergerät (18V)

Artikelnummer: N1808DAW4Z

Highlights & Eigenschaften

- Ideal für die Befestigung von Gipsfaser- und OSB-Platten
- Luftfeder-Antriebssystem (pneumatikähnliches Gefühl ohne Schlauch)
- Wartungsfreier Betrieb ohne Gaskartuschen
- Bis zu 2,7 Klammern pro Sekunde
- Werkzeuglose Schnellentriegelung bei verklemmten Klammern
- Leistungsstarkes LED-Arbeitslicht
- Trockenschusssperre schützt das Werkstück

Technische Daten

Spannung	18 V
Klammerlänge	25 – 50 mm
Klammerbreite	10,6 – 10,8 mm
Magazinkapazität	150 Klammern
Eintreibenergie	52 Joule
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg