



AccuLux HL 30 EX POWER

Knickkopf-Sicherheitshandleuchte

EX-geschützte LED-Knickkopf-Leuchte, in Fahrzeugen oder Gebäuden montierbar.

Flexible-head safety handlamp

EX-proof LED flexible-head lamp, for installation in vehicles or buildings.

Merkmale:

- Entspricht der Deutschen Feuerwehnorm DIN 14649
- ATEX-zertifiziert
- EX-geschützte Zonen 1, 2, 21, 22 (alle Gase + Stäube)
- Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 5,0 Ah)
- Ladespannung: 12/24V DC, 230V AC 50/60 HZ
- Gesichert gegen Tiefentladung
- LCD-Anzeige (Stunden und Minuten)
- Notlichtfunktion zuschaltbar
- 3 Schaltstufen = 1x Fernbereich, 2x Nahbereich
- Lichtstrom: 420 / 300 / 160 Lumen
(Lumenwerte können um +/- 10% abweichen)
- Leuchtdauer: ca. 5 h / 5 h / 10 h
- Ladezeit: ca. 9 h
- Schutzart: IP 67
- Stoßfest, staubdicht und tauchfähig bis 1 m
- Gehäusematerial nicht brennbarer Kunststoff
- Leuchtenkopf beidseitig 180° rastbar
- Gewicht ca. 580 g
- Befestigungsklammer mit Ringöse
- Leuchtweite: ca. 250 m
- Stabiler Gummischutzring optional
- Maße: 237x105x77 mm

Features:

- Conform to the requirements of the German fire service standards DIN 14649
- ATEX certified (all gases and dusts)
- EX-proof zones 1, 2, 21, 22
- Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
- Charging Voltage: 12/24V DC, 230V AC 50/60 HZ
- Protection against total discharge
- LCD capacity indicator (hours and minutes)
- emergency light function possible
- 3 step switch: 1x far distance; 2x close distance
- Lum. flux: ca. 420 / 300 / 160 lumens
(Lumens values may differ by +/- 10%)
- Operating time: ca. 5 h / 5 h / 10 h
- Charging time: ca. 9 h
- Protection class: IP 67
- Impact-resistant, dust-proof +submersible up to 1 m
- Casing material non flammable plastic
- Swivelling lamp head at 180°
- Weight ca. 580 g
- Clamp unit with ring loop
- Range: approx. 250 m
- stable rubber protection ring optional
- Dimensions: 237x105x77 mm



Akkuleuchte
Acculamp

Art.Nr. 459781



Akku Set mit Ladestation
Accu set with charging station

Art.Nr. 459881 (12/24V) L25
Art.Nr. 459981 (12/24V + 230 V) L25
Art.Nr. 459982 (12/24V) L30



Ladestation: 1-fach bis 5-fach für 12-24 V oder 230 V
Charging station: 1-fold to 5-fold for 12-24 V or 230 V

Art.Nr. 458861 – 458865 (12/24 V) L25
Art.Nr. 458871 – 458875 (230 V) L25
Art.Nr. 458866 – 1-fach (12/24V) L30
Art.Nr. 458876 – 1-fach (230V) L30