

TECHNISCHES DATENBLATT

BEZEICHNUNG	Video-Türsprechanlage V500 WLAN; WLAN-Modul (Nachrüstung)
ARTIKELNUMMER	1 871 265; 9 028 474
PRODUKTGRUPPE	Video-Türsprechanlagen

EINSATZBEREICH

Video-Türsprechanlage für Einfamilienhäuser, die sich über eine Verbindung zum WLAN-Router mit der Somfy Protect App bedienen lässt.

ABBILDUNG UND ABMESSUNGEN



TECHNISCHE DATEN

INNENSTATION

Spannungsversorgung	100 – 240 V AC / 50-60 Hz / 0,6A (Stecker mit 1,5 m Kabel)
Spannungsausgang	24 V DC, 1A
Funkprotokoll	RTS (Radio Technology Somfy)
Funkfrequenz	433,42 MHz
Funkreichweite	200 m (freies Feld)
WLAN	2,4 GHz - 802,11 b/n/g (offen, WPA, WPA2-Personal, WPA/WPA2 mixed)
Monitor / Auflösung	7" Touchscreen / 800 x 480 Pixel
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C
Abmessungen (BxHxT)	230 x 149 x 39 mm
Material	Kunststoff
Abstand zur Außenstation	Max. 120 m
App	Somfy Protect, frei erhältlich für iOS und Android (weitere Infos unter www.somfyprotect.com/apps)

AUSSENSTATION Kamerawinkel Nachtsicht Ausgänge Material Betriebstemperatur Schutzart Abmessungen (BxHxT)	Horizontal: 102° - Vertikal: 65° Infrarot LED Zur Ansteuerung von Hoftoren 1 x potentialfreier Kontakt – Impuls 1 Sek. Zur Ansteuerung von Motorschloss / elektrischem Türöffner 1 x 12V 800 mA - Impuls 2, 5, 10 Sek. (einstellbar) Aluminium und Kunststoff -20° bis +55° IP54 77 x 151 x 45 mm
WLAN-MODUL (NACHRÜSTUNG) Kompatibilität Funk Betriebstemperatur Farbe Abmessungen (BxHxT)	V350 RTS, V500 RTS WLAN 2,4 Ghz -10°C bis +45°C Schwarz 191 x 133,5 x 12,7 mm