

Produktdatenblatt









Philips Wyatt LED Spot, 4-flammig, Aluminium, Wand- & Deckenmontage, schwenkbar, GU10 exkl., Weiß

Der 4-flammige Philips Wyatt Spot in Weiß ist ideal, wenn Du mehrere Lichtzonen gestalten möchtest. Die vier verstellbaren Köpfe ermöglichen Dir eine gezielte und gleichzeitig gleichmäßige Ausleuchtung. Das robuste Aluminiumgehäuse bleibt langlebig und optisch ansprechend. Durch die flexible Wand- oder Deckenmontage passt sich der Spot mühelos unterschiedlichen Raumkonzepten an, während Du mit GU10-Leuchtmitteln die Lichtwirkung selbst bestimmst.

Technische Daten

Max. Wattage	
Sockel	GU10
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	
Kelvin	

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103163158
Bestellnummer (EOC)	16315800
12NC	929004800901
Flammenanzahl	4
Zolltarifnummer	9405119090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.88
Artikel mit Verpackung / kg	1.02

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	0.9	1.2	6.3
Verpackung in cm (H/B/T)	73.0	10.6	7.0

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Weiß
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	

Ausstellungsdatum: 22.05.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.