



30-Port USB-C Ladeschrank auf Rollen - 30W pro Port

USB-C PD Schnellladestation als Ladewagen mit 30 Fächern für Geräte bis zu 14" wie Tablets, Chromebooks, Handys und MacBook Airs/Neos, abschließbar mit Schlüssel oder PIN-Code, 960 W gesamt, Überspannungsschutz, schwarz

SKU: 181471 | EAN-13: 0766623181471 | UPC: 766623181471

USB-C-Ladeschrank auf Rollen, 30 W pro Port, für Schulen und Gastronomie - ganz ohne Netzteile oder Ladegeräte

Der zuverlässige Manhattan 30-Port USB-C Lade-Trolley lädt, lagert und schützt Ihre mobilen Geräte. Er ist die ideale Ladelösung für Tablets, Chromebooks, Handys und MacBook Airs/Neos bis 14 Zoll in Schulen, Restaurants, Fitnessstudios, Arztpraxen, Universitäten, Hotels und Büros. So unterstützen Sie effizient Ihre Schüler, Gäste, Studenten, Kunden und Mitarbeiter.

Schnelles und leistungsstarkes USB-C PD Laden bei maximaler Gerätesicherheit

Jeder der 30 USB-C Power-Delivery-Ports liefert bis zu 30 Watt - ganz ohne sperrige Netzteile oder zusätzliche Ladegeräte. Mit einer Gesamtleistung von 960 Watt stellt der USB-Ladewagen sicher, dass jedes angeschlossene Gerät optimal und effizient mit Energie versorgt wird. Ein integrierter Lüfter und Perforation sorgen für eine effektive Wärmeabfuhr und halten alle Geräte auch bei hoher Auslastung zuverlässig kühl.

Abschließbar per Schlüssel oder PIN-Code

Das robuste und langlebige Stahlgehäuse steht sichtbar für professionelles Gerätemanagement und zuverlässigen Schutz. Das Sicherheitsschloss lässt sich entweder über einen vierstelligen Zahlencode oder mit den mitgelieferten Schlüsseln öffnen. Die strapazierfähigen Schwerlastrollen ermöglichen flexiblen Einsatz, der Handgriff lässt Sie dabei komfortabel lenken. Arretierungen sorgen für sicheren Stand.

Organisiert und vielseitig - inklusive USB-C-Ladekabel

Die einzelnen Gerätefächer (jeweils 330 x 25 x 235 mm) bieten großzügigen Platz, selbst für Geräte mit sperrigen Schutzhüllen. Integrierte Kabelmanagement-Clips an den Fachtrennwänden ermöglichen eine strukturierte Kabelführung und sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Eine Kunststoffauflage auf jeder Ebene verhindert ein Verrutschen der Geräte und schützt empfindliche Oberflächen vor Kratzern. Das mitgelieferte Netzkabel ist abnehmbar und erleichtert so Transport und Lagerung. Status-LEDs an jeder Ebene bieten eine klare Übersicht über den Ladefortschritt aller angeschlossenen Geräte. 30 USB-C Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten und runden diese Ladelösung ab.

Merkmale:

- Sicherer Lagerplatz und Schnellladestation für Tablets, iPads, Chromebooks, MacBook Airs, MacBook Neos, Handys und andere Geräte bis zu 14"
- USB-C Power-Delivery-Ladeports für Schnellladung mit bis zu 30 W pro Port; Ladekabel im Lieferumfang, keine Netzteile oder

Ladegeräte benötigt

- Schutz vor Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen
- Robustes, sicheres Metallgehäuse mit Pulverbeschichtung sowie perforierter Tür an Front- und Rückseite
- Schwenkgriffe abschließbar mit mitgelieferten Schlüsseln oder vierstelliger Zahlenkombination
- 30 geräumige Gerätefächer, jeweils 330 (T) x 25 (B) x 235 (H) mm, mit Kabelführungen in den herausnehmbaren Fachtrennern
- 30 USB-C auf USB-C-Ladekabel im Lieferumfang
- LED-Anzeige zum Ladestatus: rot für Ladevorgang und grün für vollständig geladen
- Kunststoffpads auf jedem Fachboden verhindern Verrutschen und schützen Ihre Geräte vor Kratzern
- Abschließbare Seitentür mit beiliegenden Schlüsseln für Zugriff auf Energiemanagementsystem, Lüfter und Sicherungsschalter
- Integrierte Lüfter und Lüftungsschlitze für maximalen Luftdurchsatz und effiziente Kühlleistung
- Vier hochbelastbare Rollen, davon zwei mit Arretierung
- Zweipoliger Netzschalter
- Abgerundete Ecken vermeiden Verletzungen in hektischen Umgebungen
- Zwei beiliegende Netzkabel mit C13-Stecker auf EU- und UK-Stecker, 2 m
- Erdungskit zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:**Standards und Zertifikate:**

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Elektrische Details

- AC-Eingang: 220,0 - 240,0 V; 10,0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Nennspannung: 230,0 V
- Maximale Leistung: 960,0 W für bis zu 30 W pro Port
- Integriertes Netzteil: 3 x 320,0 W
- Spannungs-/Strom-/Leistungseinstellungen
- USB-C-PD-Ausgang (max. 30,0 W pro Port):
 - 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
 - 9,0 V / 3,0 A / 27,0 W
 - 12,0 V / 2,5 A / 30,0 W
 - 15,0 V / 2,0 A / 30,0 W
 - 20,0 V / 1,5 A / 30,0 W

Lüfterspezifikationen

- Zwei Lüfter
- Luftdurchsatz: 102 m³/h (60 cfm) pro Lüfter
- Geräuschpegel: 38 bis 40 dB(A)
- Nennleistung: 8,0 W
- Nenndrehzahl: 1900 U/min +/-5 %
- Statischer Druck: 5,4 mmH2O
- Gewicht: 450 g
- Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn
- MTBF (bei 25 °C): 30.000 Stunden
- Temperaturbereich: -20 bis 80 °C
- Betriebsspannung: 220,0 bis 240,0 V, 50 bis 60 Hz, 0,06 A
- Betriebsfeuchtigkeit: 20 bis 80 %

Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) - Strombegrenzung: 150% (max.)

Physische Details

- Material: kaltgewalzter, pulverbeschichteter Stahl, flammhemmender ABS-Kunststoff
- Perforierte Stahltür an Front- und Rückseite
- Externe Gehäuseabmessungen inklusive Rollen (T x B x H): 490 x 432 x 1033 mm
- Externe Gehäuseabmessungen ohne Rollen (T x W x H): 490 x 432 x 903 mm
- Interne Gerätefächerabmessungen (T x B x H) (30): 330 x 25 x 235 mm
- Größen-Kompatibilität: Geeignet für die meisten 14"-Geräte; bitte prüfen Sie vor Verwendung die Abmessungen Ihres Geräts
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Netzkabellänge: 2 m
- Vier abnehmbare Schwerlastrollen, davon zwei mit Arretierung

- Nettogewicht: 46,3 kg
- Bruttogewicht: 63,6 kg
- Details zu den Rollen
 - Rollenmaterial: TPR
 - Rollendurchmesser: 100 mm
 - Rollenbreite: 26 mm
 - Rollenhöhe: 128 mm
 - Plattengröße: 92,5 x 62,5 mm
 - Lochabstand: 75 x 45 mm
 - Halteklammerstärke: bis zu 3 mm
 - Traglast: 100 kg

Umgebung

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 bis 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 bis 45°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 bis 80%

Lieferumfang:

- 30-Port USB-C Ladewagen - 960 W
- Zwei Netzkabel, 2 m, C13-Stecker auf EU- und UK-Stecker
- Sechs Türschlüssel (jeweils zwei Schlüssel für vordere, hintere und seitliche Tür)
- 30 Ladekabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 0,7 m
- Erdungskabel
- Anleitung



