	Technisches Datenblatt	Stand: 08/2011 Seite: 1 von 1

Steckdosen AP IP20, 1-fach und 2-fach
Steckdosen AP IP44, 1-fach und 2-fach
Steckdosen UP IP20, 1-fach und 2-fach
Steckdose UP IP44, 1-fach
Fußleistensteckdosen Fubo, 1-fach und 2-fach

Anwendung	Schutzkontakt-Steckdose für die Montage auf Putz / unter Putz
Normen / Vorschriften	Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, VDE 0620, Teil 1 / 2005-04
Aufbau	Kontakte: Messing Steckkontakte: Messing/Edelstahl Klemmschrauben: Stahl, verzinkt bzw. Isoliergehäuse: Kunststoff, flammgeschützt
Nennspannung	max. 250 V
Nennstrom	16 A
Leitungsanschluss	Steckkontakte max 2 x 2,5 mm^2 starr je Klemmstelle Schraubkontakte (FUBO) max. 4 mm^2 starr je Klemmstelle
Befestigung	AP und Fubo: Schraubbefestigung (mit Dübel) UP: Krallenbestigung für ø55mm Installationsdose
Berührungsschutz	IP 20 - fingersicher bzw. IP 44
Sicherheit	Ecken gerundet
Umwelt	Alle Werkstoffe und eingesetzte Verfahren RoHS-konform
Zubehör	Flammschutzplatte für AP IP 20 Verbindungsstück (Dichtung) für AP IP 44