


Universal-Bügelschelle

mit Druckwanne

BU 26 AL

EAN: 4013339075706
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Universal-Bügelschelle, für 1 Kabel, Ø 22-26 mm, Schlitzweite 18-22 mm, Aluminium, mit Aluminiumdruckwanne

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N08
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	20 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,94 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	81,30 mm
Breite	30,60 mm
Tiefe / Länge	29,00 mm

Technisches Datenblatt

Bügelschellen

BU 26 AL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	300 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	140,00 mm
Volumen	0,008 m³	Bruttogewicht	2,3 kg		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

9600 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	153 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	9.600,00 St.	Höchstmenge	9.600,00 St.		

Ausschreibungstext

Universal-Bügelschelle, mit Druckwanne und Zapfenschraube M 6 nach DIN EN ISO 1207 mit Mehrfachantrieb.
Gegenwanne GWU ... bitte gesondert bestellen.
Verwendung für: C-Profilschienen mit 18 - 22 mm Schlitzweite
Abmessungen (ca. Maße)
Belegung : 1 Kabel
für Kabel-Ø : 22 - 26 mm
Werkstoff Bügel : Aluminium
Werkstoff Druckwanne : Aluminium
NIEDAX Modell-Nr. : BU 26 AL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	76169990