
STV-0024.01

MDT Spannungsversorgung, 4TE REG, 750 mA, 24 V DC SELV



Produktbeschreibung:

Universelle 24 V DC Spannungsversorgung, beispielsweise für das MDT VisuControl Touchpanel, Binäreingänge, Fensterkontakte, etc.. Nicht zur Verwendung als KNX Busspannungsversorgung geeignet.


Produktfunktionen:

- SELV Spannungsversorgung 24 V DC für **universelle** Anwendungen
- Spannungsversorgung für 24 V Binäreingänge, Fensterkontakte, etc.
- Geeignet für VisuControl Touchpanel
- Versorgungsspannung 230 V AC
- **Kurzschlussfest**

Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	STV Spannungsversorgung
	Artikelnummer	STV-0024.01
	EAN / GTIN	4251916100049
	Einbaubreite	4 TE / 72 mm
	Abmessungen (H x B x T)	90 x 72 x 65 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.166 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	REG, DIN Hutschiene 35 mm
	Überspannungskategorie	III
	Gewicht, Netto	0.138 kg
Nenndaten	Versorgungsspannung U	230 V AC, 50 Hz
Ausgänge	Ausgangsspannung	24 V DC SELV
	Nennstrom	750 mA
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	-5 ... +45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
Anschlüsse	Anschlussart	Schraubklemme mit Schlitzkopf
	Leiterquerschnitt Schraubklemme (1 Leiter)	0,5 ... 2,5 mm²
	Anschlussart KNX	KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter

Anschlussbeispiel:



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.