
MUG 11 LG

Gegenmutter, Kunststoff, RAL 7035, Pg11





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


SPRINT RoHS

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	11
Gesamtlänge TL	5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	26 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10060672
Typ	MUG 11 LG
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685606721
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000940

23.08.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten