

EMUG 40 LG

Gegenmutter, Kunststoff, RAL 7035, M40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Gesamtlänge TL	7 mm
Schlüsselweite SW	50 mm
Eckmaß E	55 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10060775
Typ	EMUG 40 LG
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685607759
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000940

23.08.2026

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com