
EMUG 25 BK

Gegenmutter, Kunststoff, RAL 9005, M25





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


SPRINT RoHS

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Gesamtlänge TL	6 mm
Schlüsselweite SW	32 mm
Eckmaß E	35 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10061783
Typ	EMUG 25 BK
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685617833
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000940

23.08.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten