Technaxx® Gebrauchsanleitung
Akku Hochleistungsgebläse Pro TX-391

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Gehen Sie mit dem Originalzubehör für dieses Produkt ebenso vor. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Besonderheiten

- Leistungsstarker 80 W Motor
- Ideal zur gründlichen Reinigung von Feinstaub auf Computern, Kameras, Tastaturen, Sofas und Autos.
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 5 Aufsätze für verschiedene Anwendungen

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung gemäß 2014/35/EU für die Artikel-Nr.: 5442 kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien bitte vor der Entsorgung nach Art sortieren. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien gehören in die Wertstoffsammlung.

Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Wertstoffen): Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr verwendbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis. Dadurch wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Umweltauswirkungen vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Technische Spezifikation


Druck	<100 g/cm²
Leistung	80 W
Geschwindigkeit	Bis zu 100.000 U/min
Betriebsspannung	6,0–8,4 V
Batteriekapazität	2000 mAh / 7,4 V (nicht wechselbar)
Ladeeingang	DC 5 V / 1,5 A (USB Typ C Anschluss)
Ladezeit	Ca. 3 Stunden
Laufzeit	Maximale Leistung 12 Min. - bis zu 100 Min.
Geräuschpegel	<90 dB
Betriebstemperatur	0-60°C
Material	ABS
Gewicht / Abmessungen	310 g / 6,5 x 14,3 x 3,7 cm
Verpackungsinhalt	Akku Hochleistungsgebläse Pro TX-391, 5 Düsen, Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht



1	Lufteinlass	2	Ladeanschluss Typ C
3	Akku-/Ladeanzeige	4	Luftauslass
5	Ein-/Ausschalter / Leistungsregler		

Düsen



Aufblasen 15 mm / Aufblasen 17 mm / Flachreinigung / Spielzeug / Universal

Verwendung

●Befestigen Sie die am besten geeignete Düse vorne, um je nach Bedarf aufzupumpen oder zu reinigen, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.
●Drücken und halten Sie den Einschalter (5), um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie den Leistungsregler (5), um den Luftstrom in 3 verschiedenen Stufen einzustellen.
●Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut den Ausschalter (5).
●Zum Düsenwechsel, die Düse gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.

Laden

●Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels in ein Netzteil (DC5V/1,5A oder Netzteil mit höherer Stromstärke, nicht im Lieferumfang enthalten) und das andere Ende in die TYPE-C-Ladeschnittstelle des Geräts, um den Ladevorgang zu starten.
●Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot; nach vollständiger Aufladung leuchtet die Kontrollleuchte grün.

VORSICHT

- Nicht als Haartrockner verwenden.
- Halten Sie Ihre Haare vom Lufteinlass fern. Sie können eingesaugt werden und schwere Verletzungen verursachen.
- Nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen verwenden.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Halten Sie den Luftauslass und den Lufteinlass sauber.
- Keine Gegenstände in den Luftauslass oder Lufteinlass einführen.
- Greifen Sie nicht in den Luftauslass oder Lufteinlass.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
- Von brennbaren und explosiven Stoffen fernhalten.
- Nicht ins Feuer werfen – es besteht Explosionsgefahr aufgrund der eingebauten Batterie.

Sicherheitshinweise

● Beachten Sie die Sicherheitshinweise während des Gebrauchs. ● Jegliche Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt dessen Sicherheit. Vorsicht, Verletzungsgefahr! ● Aufgrund der hohen Leistung kann sich das Gerät erhitzen. ● Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder dessen Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ausdrücklich vom Hersteller autorisierten Personen durchgeführt werden. ● Öffnen Sie das Produkt niemals ohne Genehmigung. ● Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch! ● Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden. ● Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. ● Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte auf und lagern Sie es an einem trockenen Ort – laden Sie es alle 2–3 Monate auf. ● Benutzen Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs. Der Akku hält die Ladung nicht. ● Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Support

Servicetelefonnummer für technischen Support: **01805 012643**
(14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**
Die Support-Hotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Reinigung und Instandhaltung

● Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. ● Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Stecker eindringt. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

Hergestellt in China

Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germany