B.124.1A - Starthilfegerät 12V - 24V

Beschreibung

- Starthilfegerät.
- Betriebsspannung 12V - 24V.
- Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung.
- Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung..
- Leistungsaufnahme 2 X 20Ah.
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig.
- Maximale Spitzensstromstärke: 3.700A.
- Anlaufstrom, max.: 1.400A.
- TCFC: 1000A.
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 35mm², 1,55m.
- Klemmen, gekrümmt, 1.000A .
- Schutz mittels träger Sicherung 300A.
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle.
- Automatik-Ladegerät 4A.



Normen und Zertifizierungen : 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)

Garantiezeitraum : Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Références disponibles

B124.1A	[B124.1A] Starthilfegerät 12V - 24V