ABUS Security Center

EYSEO 360°-Überwachung Innenkamera

Art.-Nr. SVIP20000



- Hochauflösende 3k/5-Megapixel Innenkamera mit Schwenk-/Neigefunktion zur 360° Raumüberwachung
- Sofort einsatzbereit durch super einfache Inbetriebnahme per EYSEO App
- Im praktischen Privatsphären Modus neigt sich die Linse nach unten – so bleibt privates angenehm privat
- Kostenfreier Zugriff auf Livestream und alle Funktionen der App - kein Abonnement erforderlich
- Viele intelligente Funktionen wie Personenverfolgung, Linienüberschreitung, Privatzonenmaskierung, IR- und Weißlicht-LED und 2 -Way-Audio
- Intuitive App erleichtert den Umgang mit Videodaten im Alltag
- Klein, unauffällig und elegantes Design - für jedes Wohnambiente
- Einfache und flexible Montage – ob auf dem Tisch oder an der Decke
- Sprachsteuerung via Alexa und Google möglich

360° Überwachungskamera für dein Zuhause – alles im Blick, jederzeit

Die kompakte EYSEO Innenkamera mit Schwenk- und Neigefunktion ist eine leistungsstarke 360° Kamera für dein Zuhause. Dank Rundumblick und hochauflösender Bildqualität entgeht dir kein wichtiger Moment – egal, wo du gerade bist.

Privatsphäre-Modus für maximale Sicherheit

Im Privatsphäre-Modus neigt sich die Kameralinse automatisch nach unten und stoppt die Aufzeichnung. So bleibt Privates privat.

Kinder und Haustiere jederzeit im Blick

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS Security Center

EYSEO 360°-Überwachung Innenkamera

Art.-Nr. SVIP20000

Mit dieser Überwachungskamera weißt du immer, was zu Hause passiert. Die integrierte Bewegungserkennung sendet Push-Benachrichtigungen mit Vorschaubild direkt auf dein Smartphone. Über die Zwei-Wege-Kommunikation kannst du hören und sprechen – bequem per App. Die Kamera ist flexibel einsetzbar und kann aufgestellt und an der Decke montiert werden.

Intelligente Erkennung und automatische Verfolgung

Die smarte Innenkamera erkennt zuverlässig Menschen und Haustiere, registriert richtungsabhängige Linienüberschreitungen und verfolgt Personen automatisch im Erfassungsbereich.

Sprachsteuerung mit Alexa & Google Assistant

Steuere deine 360° Kamera per Sprachbefehl, erhalte Sprachbenachrichtigungen oder lass dir Live-Bilder auf einem Echo Show anzeigen.

Klare Bilder bei Tag und Nacht

Infrarot-LEDs sorgen nachts für scharfe Schwarz-Weiß-Bilder. Bei Bewegung ermöglichen Weißlicht-LEDs farbige Nachtaufnahmen.

Aufzeichnung ohne Abonnement

Die Videos werden lokal auf einer microSD-Karte bis 1 TB gespeichert. Die kostenlose EYSEO App für iOS und Android bietet teilbaren Zugriff, Bitte-nicht-stören-Modus und Push-Benachrichtigungen mit Vorschaubild.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS Security Tech Germany

EYSEO 360°-Überwachung Innenkamera

Art.-Nr. SVIP20000

Abmessungen	(DxH) 74 x 114,5 mm
Anzahl Benutzer	5
Anzahl Preset	3
Anzahl Streams	2
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	5
Artikelgewicht	0,5 kg
Artikelprogramm	Comfort
Audio	Integriert: Mikrofon, Lautsprecher
Audio Bitrate	8000, 16000 kbps
Audio Kompression	G.711A, G.711U
Audioausgang	1 x integrierter Lautsprecher
Audioeingang	1 x integriertes Mikrofon
Auflösung	3K (2880 x 1620 Pixel)
Auflösungsmodi	Hauptstream: 2880 x 1620; Substream: 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Aufnahmemodi	Bewegung, VCA, Dauer, Geräusch
Ausführung der Schnittstelle	USB-C
Bewegungserkennung	Eindringen, Linienüberschreitung, Region betreten, Region verlassen
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Bildeinstellungen	Automatikmodus / Farbmodus

Bildelemente (effektiv)	2880 (H) x 1620 (V) px
Bildrate	20
Blende	F2.0
Breite	74 mm
Brennweite	2,8 mm
Digitaler Zoom	Ja
Electronic-Shutter	1/5 bis 1/20.000 s
Gegenlichtkompensation	DWDR, HLC, BLC
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	110 °
Höhe	114,5 mm
Kameratyp	Dome
Lautsprecher	1 x integriert, 1 W
Leistungsaufnahme	7,2 W
Material	Kunststoff
Max. Auflösung @ Bildrate	2880 x 1620 @ 20 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,001 lx
Mobiler Zugriff	Ja

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS Security Tech Germany

EYSEO 360°-Überwachung Innenkamera

Art.-Nr. SVIP20000

Netzwerk-Protokolle	P2P, DHCP, RTSP, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Google Drive
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi 6, 2,4 GHz / 5 GHz
ONVIF	Ja
Objektivfassung	M12
PTZ Steuerung	Manuell, Personenverfolgung, Preset
Privatzonen	4 (an Preset 1 gebunden)
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schwenk-/Neigebereich	Horizontal 350° / Vertikal 110°
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 1 TB)
Stromaufnahme	600 mA
Stromversorgung	USB-C, 5 V DC / 1,5 A
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W, VCA-gesteuert zwischen IR und Weißlicht
Tiefe	74 mm mm
Unterstützte Browser	Google Chrome, Microsoft Edge
Verschlusszeit	1/5 bis 1/20.000 s
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel	58,1° °
Video Bitrate	128 kbit/s bis 2 Mbit/s, CBR/VBR

Video Content Analyse (VCA)	Person, Fahrzeug, Haustier
Videokomprimierung	H.265 / H.264
WEEE-Gruppe	09
Webserver	Ja
Weißabgleich	Automatisch / manuell
Weißlicht-Reichweite (bis zu)	10 m
Öffnungswinkel horz.	110 °
EAN	4043813005783

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center