Diesel Heizkanone 30KW

SHXDO30KW

Highlights

- **30 kW Heizleistung**
  für schnelles Aufwärmen großer Räume bis 300 m²
- **Hoher Luftdurchsatz**
  von 1.000 m³/h verteilt die warme Luft gleichmäßig
- **Sicherheit**
  mit Überhitzungsschutz, Flammüberwachung
- **Großer 19 L-Tank**
  für lange Laufzeiten bei nur 2,7 L Verbrauch pro Stunde
- **Edelstahl**
  Verbrennungskammer für zuverlässigen und langlebigen Betrieb
- **IPX4-Schutzklasse**
  spritzwassergeschützt für den Baustellenalltag

Mobile Diesel-Heizkanone mit 30 kW – effektive Wärme für große Räume



Diese leistungsstarke Diesel-Heizkanone eignet sich ideal, um große Flächen schnell und zuverlässig zu beheizen – zum Beispiel in Werkstätten, Lagerhallen oder auf Baustellen. Mit einer Heizleistung von 30 kW und einem Luftdurchsatz von 1.000 m³/h sorgt sie dafür, dass auch in kühlen Umgebungen angenehme Temperaturen erreicht werden.

Die Heizkanone kann mit Diesel oder Kerosin betrieben werden und ist mit einer langlebigen Edelstahl-Verbrennungskammer ausgestattet. Ein integrierter Lüfter unterstützt die Wärmeverteilung und hält das Gerät zuverlässig im Betrieb. Für zusätzlichen Schutz sorgen Funktionen wie eine automatische Abschaltung bei Überhitzung, eine Flammüberwachung mit Brennstoffstopp und ein Thermoelement zur Temperaturkontrolle.

Die gewünschte Temperatur lässt sich bequem über das eingebaute Bedienfeld einstellen. Ein fest verbauter Ölstandsanzeiger bietet jederzeit Überblick über den Füllstand des 19 Liter großen Tanks. Bei einem Verbrauch von rund 2,7 Litern pro Stunde ist auch ein längerer Betrieb problemlos möglich.

Dank der robusten Rollen lässt sich das Gerät einfach transportieren und flexibel einsetzen. Mit der Schutzklasse IPX4 ist es außerdem gegen Spritzwasser geschützt und damit auch für anspruchsvolle Umgebungen bestens geeignet.

Ideal für Flächen bis zu 300 m² – zuverlässig, sicher und mobil.

Österreichische Marke

Hinweis: Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften installiert werden und darf nur in ausreichend belüfteten Räumen verwendet werden. Lesen Sie vor der Installation und der Verwendung dieses Geräts die Anweisungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbschwankungen vorbehalten. Ursprungsland, wenn nicht anders angegeben: China

9005151009682

SCHUSS HOME ELECTRONIC
Schuss Home Electronic GmbH,
Scheringgasse 3, 1140 Wien,
+43 (1) 970 21 - 0

Diesel Heizkanone 30KW

SHXDO30KW

Lieferumfang

- Heizkanone
- Bedienungsanleitung

Garantiezeit

2 Jahre

Spezifikationen:

- 30KW Heizleistung
- Betrieb mit Diesel oder Kerosin möglich
- Edelstahl-Verbrennungskammer mit ventilatorgestützter Kühlung
- 19 Liter Tankvolumen
- Kraftstoffverbrauch: ca. 2,7 Liter pro Stunde
- Luftdurchsatz: 1.000 m³/h
- Geeignet für Flächen bis zu 300 m²
- Mit Überhitzungsschutz
- Thermostat-Regelung
- Flammüberwachung (Flame-out Fuel Cut)
- Thermoelement
- Integriertes Bedienfeld zur Temperatureinstellung
- Fest verbauter Ölstandsanzeige für schnellen Überblick
- Effizienter Motor: Motorleistung von 200 W
- IPX4 Schutzklasse
- Mit 2 Rädern für einfachen Transport
- Netzanschluß: 220-240V, 50Hz

Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 760×530×400 mm
- Verpackung (B×H×T): 805×445×350 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 16,2 kg / 18 kg

Österreichische Marke

Hinweis: Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften installiert werden und darf nur in ausreichend belüfteten Räumen verwendet werden. Lesen Sie vor der Installation und der Verwendung dieses Geräts die Anweisungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbschwankungen vorbehalten. Ursprungsland, wenn nicht anders angegeben: China

9005151009682

SCHUSS HOME ELECTRONIC
Schuss Home Electronic GmbH,
Scheringgasse 3, 1140 Wien,
+43 (1) 970 21 - 0