AstroAI AM33D

Digitalmultimeter mit 2.000 Counts, manueller Bereichswahl und hintergrundbeleuchtetem LCD-Display

EAN: 0810074986458



Das AstroAI AM33D ist ein vielseitiges Digitalmultimeter für elektrische Prüf- und Fehlersucharbeiten im Haushalt, in der Werkstatt und am Fahrzeug. Es misst Gleich- und Wechselspannung, Gleichstrom und Widerstand und ermöglicht außerdem Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Vielseitige Messfunktionen: Das AM33D eignet sich unter anderem zur Prüfung von Steckdosen, Sicherungen und Batterien sowie zur Fehlersuche in Kfz-Stromkreisen, Ladesystemen und elektronischen Komponenten. Die Messbereiche werden über den zentralen Drehschalter manuell ausgewählt.

Sicheres und robustes Design: Zwei integrierte Keramiksicherungen schützen die Strommesseingänge vor Überlastung. Die griffige Silikon-Schutzhülle schützt das Multimeter vor Stößen und Beschädigungen. Bei niedriger Batteriespannung erscheint eine entsprechende Anzeige im Display.

Einfache Bedienung: Die HOLD-Funktion speichert den aktuellen Messwert, während die automatische Abschaltung die Batterie schont. Eine akustische Durchgangsprüfung und das hintergrundbeleuchtete LCD-Display erleichtern die Arbeit, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Komplett ausgestattet: Messleitungen, 9-V-Blockbatterie und Bedienungsanleitung sind bereits im Lieferumfang enthalten, sodass das Multimeter unmittelbar eingesetzt werden kann.

Hauptmerkmale

- Digitalmultimeter mit maximal 2.000 Counts
- Messung von Gleich- und Wechselspannung
- Gleichstrom-, Widerstands-, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Manuelle Messbereichswahl über Drehschalter
- HOLD-Funktion zur Speicherung des angezeigten Messwerts
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Akustisches Signal bei der Durchgangsprüfung
- Automatische Abschaltung und Batteriestandsanzeige
- Zwei integrierte Keramiksicherungen zum Überlastschutz
- Stoßschützende Silikonhülle für sicheren Halt

Lieferumfang

- 1 x AstroAI AM33D Digitalmultimeter
- 1 x Messleitungssatz (rot und schwarz)
- 1 x 9-V-Blockbatterie
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Farbe	Rot
Gerätetyp	Digitalmultimeter
Anzeige	Digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Maximale Anzeige	2.000 Counts
Messbereichswahl	Manuell
Gleichspannungsmessung	Ja
Wechselspannungsmessung	Ja
Maximale Messspannung	500 V
Gleichstrommessung	Ja
Wechselstrommessung	Nein
Widerstandsmessung	Ja
Durchgangsprüfung	Ja, mit akustischem Signal
Diodenprüfung	Ja
Messwertspeicher	HOLD-Funktion
Abschaltautomatik	Ja
Batteriestandsanzeige	Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung
Überlastschutz	Zwei integrierte Keramiksicherungen
Schutzgehäuse	Stoßschützende Silikonhülle
Stromversorgung	Batteriebetrieb
Batterie	1 x 9-V-Blockbatterie
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Geeignete Anwendungen	Elektrische Stromkreise und Komponenten, die sicher mit einem Multimeter geprüft werden können
Artikelgewicht	ca. 259 g
Verpackungsabmessungen	140 x 110 x 45 mm