58E6NT

58 '' A6N | UHD Smart TV 4K 60 Hz





- Dolby Vision HDR
- Direct Full Array
- VIDAA SMART TV
- Precision Colour
- DTS Virtual: X, Dolby Audio
- AI-Sports Mode
- Smooth Motion
- Game Mode PLUS
- Filmmaker Mode
- Adaptiver Lichtsensor
- Voice Control
- Share to TV

Basisinformationen

Modell:	**58E6NT**	Serie:	**A6N**
Typ:	**UHD Smart TV**	Rahmenmaterial:	**Kunststoff**
Farbe:	**Schwarz**	Material Gehäuse:	**Kunststoff**
Standfarbe:	**Matt-Schwarz**	Standfußmaterial:	**Plastik**

Leistung des Panels

Panel-Verhältnis:	**16:9**	Bildschirmdiagonale in Zoll:	**58 in**
Bildschirmdiagonale (cm):	**146 cm**	Max. Auflösung:	**4K Ultra HD 3840x2160**
Sichtbarkeitswinkel:	**178 °**	Breites Farbstektrum:	**Nein**
Frequenz:	**60 Hz**	Kontrast:	**5000:1**
Helligkeit:	**330 nits**	Reaktionszeit des Panels:	**8 ms**
Hintergrundbeleuchtung:	**DLED**	Lokales Dimmen:	**Nein**
Lokale Dimmzonen:	**Nein**	3D Technologie:	**Nein**
2D in 3D:	**Nein**	HDR Technologie:	**HDR, HDR10, HDR10+ Dekodierung**
HLG Technologie:	**Ja**	Dolby Technologie:	**Dolby vision**
Quantum Dot Technologie:	**Nein**	HDR10+ gaming technology:	**Nein**
Dolby Vision Gaming:	**Nein**		

Bildverbesserung

Hochskalierendes Ultra HD:	**Ja**	MEMC Technik:	**Ja**
Eingabeverzögerung im Spielmodus:	**≤ 10 ms**	Digitaler 3D-Kammfilter:	**Ja**
MPEG-Rauschunterdrückung:	**Ja**	Reduzierung von Bildrauschen:	**Ja**

Ton

Tonausgabestärke:	**2x10 W**	Sound Technologie:	**DTS Virtual X**
Benutzerdefinierter Equalizer:	**Ja**	EzPlay:	**Yes**
TV mode:	**Yes**		

Komfort

Media Player:	**Video, Bild, Audio**	Benutzeroberfläche:	**VIDAA Smart OS**

Internet

Wichtige Apps:	**Game Center, App Store, VIDAA Free, VIDAA Art, AccuWeather, Tet+, SWEET.TV, Apple TV+, FIFA+, NBA, Disney+, Hungama Play, Plex, Redbull TV, Deezer, Toon Goggles, Kidoodle tv, UEFA TV, EON, DAZN, YouTube Kids, Rakuten TV, Prime Video, YouTube, Netflix**	Bildschirm teilen:	**Ja**
Teilen von Inhalten:	**DMP/DMR**	Airplay 2 Unterstützung:	**Ja**

Empfangs und TV Funktionen

Digitaler & Analoger Tuner:	**DVB-T2/T/C/S2/S**	Kindersicherung:	**Ja**
PVR Funktion:	**Ja, je nach Standort**	Time shift:	**Ja, je nach Standort**

Anschlussfähigkeit

Standardschnittstelle(CI+):	**V2.0**	HDMI1 Anschluss:	**HDMI2.1/ALLM, VRR (60HZ)**
HDMI2 Anschluss:	**HDMI2.1/ALLM, VRR (60HZ)**	HDMI3 Anschluss:	**HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (60HZ)**
Anzahl von USB (2.0) Anschlüssen:	**2**	Anzahl S/PDIF Ausgängen:	**1**
Anzahl der Audioeingänge (L/R):	**1**	Anzahl Kopfhörer Anschlüsse:	**1**
RF Tuner:	**2**	Anzahl der Composite-Eingänge (AV):	**1**
Anzahl der Ethernet RJ45-Anschlüsse:	**1**	WI-FI Technologie:	**IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G, 5G**
Bluetooth:	**Ja**	Lichtsensor:	**Ja**

Leistungsdaten

Spannung:	**100-240 V**	Energieeffizienzklasse HDR:	**G**
Energieeffizienzklasse SDR:	**E**	Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	**0.5 W**
Max. Energieverbrauch im eingeschalteten Zustand:	**130 W**		

Zubehör

Standfußbereich (LxB in mm):	**916×274**	VESA-Standardmaß für die Wandmontage (mm):	**200x300**

DMP Formate

Unterstützte Videoformate:	**AVI, MP4, MKV, TS, FLV, WMV, MOV, WEBM**	Video Codec:	**AV1, VP9, VC1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265**
Unterstützte Audio Formate:	**WAV, MP3, FLAC, WMA**	Unterstützte Bildformate:	**JPEG, BMP, PNG, GIF**

Gewicht & Dimensionen

Bruttogewicht:	**16.9 kg**	Nettogewicht:	**11.9 kg**
Produktgewicht einschließlich Standfuß:	**11.9 kg**	Net weight of TV without stand:	**11.7 kg**
Position des Produkts in der Verpackung:	**Vertikal**	Breite des verpackten Produkts:	**1450 mm**
Höhe des verpackten Produkts:	**874 mm**	Tiefe des verpackten Produkts:	**150 mm**
Breite des Fernsehers mit Standfuß:	**1295 mm**	Höhe des Fernsehers mit Standfuß:	**808 mm**
Tiefe des Fernsehers mit Standfuß:	**274 mm**	Breite:	**1295 mm**
Höhe:	**756 mm**	Tiefe:	**80 mm**
Abstand zwischen den Standfüßen max.:	**916 mm**	Rahmenbreite - Unterseite:	**14.2 mm**
Einzelner Mittelstandfuß:	**Nein**	Verstellbarer Standfuß:	**Nein**
Kabelunterbringung:	**Nein**	Artikel-Nr.:	**20014398**
EAN-Nr.:	**6942351406503**		