PanzerGlass®

Datenblatt









PanzerGlass® Hoops® Ceramic Kameraschutz iPhone Duo

RRP: 24,95 €

SKU: PG29569

Diese PanzerGlass® Hoops® Kameraobjektivschutzringe sind genauso stilvoll wie robust. Die schlanken Optikringe kombinieren einen eleganten Aluminiumrahmen mit besonders widerstandsfähigem Keramikglas und schützen deine Kameralinsen zuverlässig vor Kratzern, Rissen, Stößen und den kleinen Missgeschicken des Alltags. Speziell für faltbare Smartphones entwickelt, passen sie perfekt zum einzigartigen Design deines Geräts. Mit Hoops® gibt es kein „Oops!“ mehr.Und falls du dir Gedanken um die Bildqualität machst, kannst du ganz entspannt bleiben. Hoops® beeinflussen weder die Schärfe noch die Details oder Farben deiner Fotos und Videos. Sie sorgen einfach für ein gutes Gefühl und zusätzlichen Schutz.Hoops® helfen dabei, die Lebensdauer deines faltbaren Smartphones zu verlängern, damit du es länger nutzen kannst – und es vielleicht sogar irgendwann weitergibst. Das ist moderne Smartphone-Liebe und gleichzeitig ein Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft.Und natürlich kommt dieses Produkt in einer recycelbaren FSC®-zertifizierten Verpackung.Auch die Installation ist kinderleicht. Die eleganten Hoops® verfügen über einen Silikonkleber entlang der Kanten und werden mit einem benutzerfreundlichen Applikator geliefert, der die Montage schnell und unkompliziert macht.Und denk daran: Sobald Hoops® angebracht sind, musst du dir keine Sorgen mehr machen, wenn dein faltbares Smartphone einmal mit der Kamera voran landet. Vielleicht passiert das nie – aber falls doch, wirst du froh sein, dass du Hoops® installiert hast.

Produktspezifikationen

Produktabmessungen	
Produktbreite (mm)	42.46
Produktlänge (mm)	44.66
Produkttiefe (mm)	2.5
Produktgröße (m^2)	0.001896263
Produktgewicht (g)	4.0
Produktgewicht (kg)	0.004

Verpackung	
Verpackungsbreite (mm)	108.0
Verpackungslänge (mm)	130.0
Verpackungstiefe (mm)	8.0
Verpackungsgewicht (g)	20.0
Verpackungsgewicht (kg)	0.02

Außenkarton	
Außenkartonbreite (mm)	17.0
Außenkartonhöhe (mm)	15.5
Außenkartonlänge (mm)	59.0
Außenkartongewicht (g)	8000.0
Außenkartongewicht (kg)	8.0
Außenkartonmenge	200

Innenkarton	
Innenkartonbreite (mm)	11.0
Innenkartonhöhe (mm)	15.0
Innenkartonlänge (mm)	12.5
Innenkartongewicht (g)	400.0
Innenkartongewicht (kg)	0.4
Innenkartonmenge	10