



PanzerGlass® Hoops® Kameraschutz Transparent iPhone Duo

RRP: 19,95 €
SKU: PG84472

Kein „Oops!“ mit Hoops! Der PanzerGlass® Hoops® Kameraobjektivschutz für faltbare Smartphones schützt deine Kameralinsen zuverlässig vor Kratzern und den kleinen Missgeschicken des Alltags – und bewahrt dabei den eleganten Look, der perfekt zum einzigartigen Design faltbarer Geräte passt.Die schlanken Objektivringe bestehen aus kratz- und stoßfestem Glas sowie einem robusten Metallrahmen und bieten starken Schutz für das gesamte Kamerasystem deines faltbaren Smartphones. Sie schützen nicht nur deine Linsen, sondern werten auch die Optik des Kamerabereichs auf, damit dein Gerät gleichzeitig gut aussieht und bestens geschützt bleibt.Und falls du dir Sorgen um die Bildqualität machst: Keine Sorge. Hoops® beeinträchtigt weder die Schärfe noch die Leistung deiner Kamera – es sorgt einfach für ein gutes Gefühl bei jedem Foto.Die Objektivringe wurden speziell für faltbare Geräte entwickelt und bieten eine präzise Passform, die perfekt auf das Design deines Smartphones abgestimmt ist. Ein Silikonkleber entlang der Kanten und der intuitive Applikator machen die Installation schnell, einfach und zuverlässig.Der Kameraobjektivschutz wurde entwickelt, um die Lebensdauer deines Smartphones zu verlängern, damit du es länger nutzen kannst – und es vielleicht sogar irgendwann weitergibst. Für Rundumschutz kannst du ihn mit einem PanzerGlass® Displayschutz und einer stylischen CARE™ by PanzerGlass® Hülle kombinieren.Und natürlich kommt dieses Produkt in einer recycelbaren FSC®-zertifizierten Verpackung.

Produktspezifikationen

Produktabmessungen	
Produktbreite (mm)	42.26
Produktlänge (mm)	44.46
Produkttiefe (mm)	2.0
Produktgröße (m²)	0.001878879
Produktgewicht (g)	4.0
Produktgewicht (kg)	0.004

Verpackung	
Verpackungsbreite (mm)	108.0
Verpackungslänge (mm)	130.0
Verpackungstiefe (mm)	8.0
Verpackungsgewicht (g)	17.0
Verpackungsgewicht (kg)	0.017

Außenkarton	
Außenkartonbreite (mm)	34.0
Außenkartonhöhe (mm)	23.0
Außenkartonlänge (mm)	67.0
Außenkartongewicht (g)	5400.0
Außenkartongewicht (kg)	5.4
Außenkartonmenge	200

Innenkarton	
Innenkartonbreite (mm)	10.0
Innenkartonhöhe (mm)	14.5
Innenkartonlänge (mm)	12.2
Innenkartongewicht (g)	240.0
Innenkartongewicht (kg)	0.24
Innenkartonmenge	10