Datenblatt

Wandverteiler FIXO 11D DAT+ #61613

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff inklusive Tragegriff
- kompakte Bauweise optimal für die Befestigung an der Wand
- mit hochwertiger, solider Hauptleitungsabzweigklemme zur Elektroinstallation
- inklusive zweier Stufennippel zur Abdichtung der Leitung
- Gehäusemaße FIXO: 280x280x118 mm
- geprüft nach DIN EN 61439-3






Abb. Ähnlich

CE IP 44



Technische Daten:

Eingang:	Kabeleinführung für NYM-J bis max. 5x10mm²
Ausgang:	1 x CEE-Steckdose 400V/32A/5polig mit Klappdeckel
	2 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel
	3 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A
	1 x Datendose RJ45 2X
Absicherung:	1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4polig, Typ A
	1 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig
	1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig
	2 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig
Gewicht:	ca. 3,84kg
Maße:	ca. 280 mm / 380 mm / 130mm
EAN:	4011160616136