Classified

Produktdatenblatt









Philips LEDClassic GU10 Lampe, ersetzt 50W, warmweiß, nicht dimmbar, 5-er Pack

Setze auf zuverlässige und energieeffiziente Beleuchtung mit den Philips LEDClassic GU10 Lampen im praktischen 5er-Set. Das warmweiße Licht sorgt für eine angenehme, wohnliche Atmosphäre und eignet sich ideal für Wohnräume, Flure oder Küchen. Die Lampen ersetzen herkömmliche 50W-Halogenstrahler und bieten dabei eine deutlich bessere Energieeffizienz, wodurch sich Stromkosten spürbar reduzieren lassen. Dank moderner LED-Technologie überzeugen sie zudem mit einer langen Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand. Die GU10-Fassung ermöglicht eine einfache Installation in gängigen Spots und Einbauleuchten, während die nicht dimmbare Ausführung für eine konstante und zuverlässige Lichtleistung sorgt.

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	355
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103152558
Bestellnummer (EOC)	15255800
12NC	929001215238
Flammenanzahl	5
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.20
Artikel mit Verpackung / kg	0.24

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5.4	5.0	5.4
Verpackung in cm (H/B/T)	11.5	17.0	5.2

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	Durchsichtig
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	F

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein

Ausstellungsdatum: 29.05.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.