
Classified

Produktdatenblatt







Philips LED GU10 WarmGlow Lampe, dimmbar (2200-2700 K), schmaler Abstrahlwinkel, Glas, 5-er Pack

Diese LED Lampen verfügen über die WarmGlow-Dimmtechnologie, die das Licht beim Dimmen wärmer erscheinen lässt und so die gemütliche Atmosphäre traditioneller Glühlampen nachahmt. Dank der stufenlosen Dimmfunktion bis auf nur 1 % kannst du mühelos die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet eine zuverlässige Lebensdauer von 15.000 Stunden, wodurch häufige Austauschvorgänge vermieden werden. Ihr enger Abstrahlwinkel von 36° sorgt für eine fokussierte Ausleuchtung, ideal, um bestimmte Bereiche hervorzuheben und gleichzeitig Lichtstreuung zu minimieren. Gleichzeitig gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung ein ausgewogenes, angenehmes Licht ohne harte Schatten oder helle Flecken. Erhöhter Sehkomfort wird durch fortschrittliche Treibertechnologie erreicht, die wahrnehmbares Flackern verhindert und so ein angenehmes und gleichmäßiges Lichterlebnis in Ihrem gesamten Zuhause schafft.

Technische Daten

Max. Wattage	4
Sockel	GU10
Schutzklasse	
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	345
Kelvin	2200-2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103152534
Bestellnummer (EOC)	15253400
12NC	929002065738
Flammenanzahl	5
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.22
Artikel mit Verpackung / kg	0.26

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5.4	5.0	5.4
Verpackung in cm (H/B/T)	11.5	17.0	5.2

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	Durchsichtig
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	F

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein

Ausstellungsdatum: 29.05.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.