Produktdatenblatt









Philips LED E27 Lampe, ersetzt 60W, warmweiß, matt, nicht dimmbar, 5-er Pack

Setze auf effiziente Beleuchtung mit den mattierten Philips LED-Lampen im praktischen 5er-Set. Das warmweiße, stimmungsvolle Licht schafft eine angenehme und wohnliche Atmosphäre in jedem Raum. Die Lampen bieten die Helligkeit einer klassischen 60W-Glühlampe, verbrauchen dabei jedoch dank moderner LED-Technologie bis zu 80 % weniger Energie und helfen so, Stromkosten zu sparen. Gleichzeitig überzeugen sie mit einer deutlich längeren Lebensdauer, die bis zu zehnmal höher ist als bei herkömmlichen Lampen. Dank der E27-Fassung sind sie mit den meisten Leuchten kompatibel und vielseitig im ganzen Zuhause einsetzbar – ob im Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsbereich.

Technische Daten

Max. Wattage	8
Sockel	E27
Schutzklasse	
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	806
Kelvin	2700-2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103152640
Bestellnummer (EOC)	15264000
12NC	929003774025
Flammenanzahl	5
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.15
Artikel mit Verpackung / kg	0.20

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10.8	6.0	10.8
Verpackung in cm (H/B/T)	11.9	24.3	6.2

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	Weiß
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	F

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein

Ausstellungsdatum: 29.05.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.