
Classified

Produktdatenblatt



Philips Hue Muscari Wandleuchte, White & Color Ambiance, smarte Außenbeleuchtung, 16 Mio. Farben, 2000–6500 K, IP44, UV-beständig, steuerbar per App und Sprache

Bring dir Hue Ambiente nach draußen! Der Philips Hue White & Color Ambience Muscari Wandspot ist perfekt für Terrasse, Balkon oder Hauseingang und liefert einen gebündelten Lichtstrahl in kräftigen Farben oder stufenlos einstellbarem Warm- bis Kaltweiß. Gestalte jeden Moment von der Dämmerung bis zum Morgengrauen individuell – vom entspannten Essen im Freien bis zum Sternenhimmel-Ambiente. Dank Chromasync stimmen die Farben über mehrere Hue-Lampen hinweg präzise aufeinander ab. Das wetterfeste, IP44-zertifizierte Outdoor-Leuchtmittel ist mit einer Powershield-Beschichtung ausgestattet, die Verfärbungen vorbeugt. Das dezente Design fügt sich an jede Außenwand ein und bringt Licht genau dorthin, wo Du es brauchst. Steuere alles bequem per Hue App, Sprachbefehl oder Automation.

Technische Daten

Max. Wattage	4.2
Sockel	GU10
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	400
Kelvin	2200-6500

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103165589
Bestellnummer (EOC)	16558900
12NC	929004444401
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405114090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.49
Artikel mit Verpackung / kg	0.68

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9.0	8.9	11.6
Verpackung in cm (H/B/T)	13.0	13.5	10.5

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	E

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein

Weitere Informationen zur Datennutzung: www.philips-hue.com/datanotice

Ausstellungsdatum: 03.08.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.